

EPIC® SENSOR Chassidon M12

M16 och PG9 anslutning, A-kod med enkelledare



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Utrymmeskrav



Vattentät

Fördelar

Flexibel anslutningslösning för enskilda enheter

Enkel installation i enheter (t.ex. skåp)

M12 anslutning på utsidan, ingjutna ledare på insidan

Användningsområden

Anslutning i kapslingar och skåp

Produktegenskaper

Splitterbox med 1 signal/port

För både front- och bakmontage

M12 A-kodad med snabbanslutning

PWIS-fri

Bakmontage inklusive låsmutter

Standarder/Godkännanden

UL File Number: E249137

Design

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SENSOR Chassidon M12

Enkelledare TPE, L = 0,5 m
Ledaredimension: 0,34 mm²

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002061 ETIM 5.0 Class-Description: Monteringsstickkontakt för sensor/ställdon
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC002061 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Inbyggd sensor-aktor-kontakt
Material:	Material kontakt: CuZn Plätering: Au
Skyddsklass:	IP 67
Omgivningstemperatur (drift):	Hane/hona -25 °C till +85 °C
Kodning:	A-kod
Märkström:	4 A

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas, utgångspunkt: inklusive koppar. Se lapp.se/service för definition och beräkning kopparpris.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

EPIC® SENSOR Chassidon M12

Art nr	Benämning	Antal poler	Anslutningsgånga	Märkspänning (V)	Förp.
Hane, för frontmontage					
22260108	AB-C4-M12MS-M16-0,5	4	M16	250	1
22260106	AB-C5-M12MS-M16-0,5	5	M16	60	1
22260083	AB-C4-M12MS-M16-PO-0,5	4	M16, justerbar	250	1
22260084	AB-C5-M12MS-M16-PO-0,5	5	M16, justerbar	60	1
22260113	AB-C4-M12MS-PG9-0,5	4	PG9	250	1
22260112	AB-C5-M12MS-PG9-0,5	5	PG9	60	1
22260087	AB-C4-M12MS-PG9-PO-0,5	4	PG9, justerbar	250	1
22260088	AB-C5-M12MS-PG9-PO-0,5	5	PG9, justerbar	60	1
Hane, för bakmontage					
22260999	AB-C4-DSI-M12MS-M12-0,5	4	M12	250	1
22260117	AB-C4-DSI-M12MS-PG9-0,5	4	PG9	250	1
22260115	AB-C5-DSI-M12MS-PG9-0,5	5	PG9	60	1
Hona, för frontmontage					
22260107	AB-C4-M12FS-M16-0,5	4	M16	250	1
22260105	AB-C5-M12FS-M16-0,5	5	M16	60	1
22260085	AB-C4-M12FS-M16-PO-0,5	4	M16, justerbar	250	1
22260086	AB-C5-M12FS-M16-PO-0,5	5	M16, justerbar	60	1
22260114	AB-C4-M12FS-PG9-0,5	4	PG9	250	1
22260111	AB-C5-M12FS-PG9-0,5	5	PG9	60	1
22260089	AB-C4-M12FS-PG9-PO-0,5	4	PG9, justerbar	250	1
22260090	AB-C5-M12FS-PG9-PO-0,5	5	PG9, justerbar	60	1
Hona, för bakmontage					
22260118	AB-C4-DSI-M12FS-PG9-0,5	4	PG9	250	1
22260116	AB-C5-DSI-M12FS-PG9-0,5	5	PG9	60	1