

## Förtent kopparfläta

Kopparfläta för EMC-kompatibel skärmning skyddar kabeln från interferens som överförs via andra elektriska fält, även för bilindustrin (ISO-TS-godkänd).



Störningssignaler



Temperaturbeständig

### Användningsområden

EMC-kompatibel skärmning

Går att använda som jordningstejp

Fordonsindustri

### Inklusive

Levereras i två längder på 50 m styck

### Design

Variabel diameter genom att dra åt flätan

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001182

ETIM 5.0 Class-Description: Skärmad slang

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001182

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Nät slang

Allmänt:

Mindre skillnader är möjliga beroende på produktionsparti

Övrigt:

Täckningsgrad: 85 % vid maximal öppning

Material:

Förtent koppar

Temperaturområde:

-30 °C till +105 °C

Max. temperatur: +120 °C (kortvarigt)

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan

Senaste uppdatering (12.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## Förtent kopparfläta

efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

# Förtent kopparfläta

| Art nr   | Benämning | mm2  | Diameter mm | Antal trådar x Ø (mm) | Kopparindex (kg/km) | Förp. (m) |
|----------|-----------|------|-------------|-----------------------|---------------------|-----------|
| 61721370 | CU 14     | 1,32 | 1 - 4       | 24 x 7 x 0,1          | 13,2                | 100       |
| 61721380 | CU 410    | 4,14 | 4 - 10      | 24 x 22 x 0,1         | 41,4                | 100       |
| 61721390 | CU 1020   | 8,29 | 10 - 20     | 48 x 22 x 0,1         | 81,9                | 100       |
| 61721395 | CU 2050   | 18,1 | 20 - 50     | 48 x 12 x 0,2         | 183                 | 100       |