SKINTOP® MULTI-M

Multigenomföring med metrisk anslutningsgänga

Fortfarande helt tät? Den runda, skruvbara multipla införingen leder in upp till 30 kablar samtidigt i en kapsling och tätar dem med IP68-skydd. Tack vare variabelt klämområde är du helt flexibel när du väljer kabeldiameter!

Info
Kompakt, rund multigenomföring med innovativ gel-teknologi







- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Brett kabelomfång
- Halogenfri
- Monteringstid
- Optimal dragavlastning
- Utrymmeskrav
- Tillförlitlighet
- UV-beständig

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI-M

Fördelar
Multipla genomföringar av kablar möjliggör högre packningstäthet (upp till 30 kablar beroende på variant).
Stora klämområden, varje variabel med 4 mm, för olika kabeldiametrar.
Direkt kabelgenomföring utan att förborra bussningarna.
Flexibilitet vid val av kabeldiameter minskar mängden artiklar på lagret och ger både logistik- och kostnadsfördelar.
Enkel montering på kapslingen genom att skruva eller fixera med en kontramutter.

Användningsområden
För tätning och dragavlastning av flera icke-monterade kablar genom en kåpa.
Can be used in dry, humid and oily environments.
Lämplig för utomhusanvändning.

Produktegenskaper
Oanvända genomföringar förblir säkert stängda och täta tack vare elastisk gelteknik med innovativ membranteknik.
Bästa möjliga tätning till kåpan och kablarna möjliggör skyddsklass IP 68.
UL-certifiering enligt tekniska data tillåter användning av produkten i Nordamerika.

Standarder/Godkännanden
UL 50, UL 50E, CSA C22.2
UL 508A för industriella systemstyrningar (exempelvis kopplingsskåp)
UL File No. E349737

Inklusive
SKINTOP® MULTI-M inklusive kontramutter och O-ring

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000240 ETIM 5.0 Class-Description: Ledningsinföring
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000240 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Ledningsinföring
Certifikat:	UL File No. E349737 Brandspridningsklass enligt UL 94 V2 Hazard Level HL 2 enligt EN 45545-2
Övrigt:	Vid förfrågan: - individuell hålkonfiguration - andra metriska gängstorlekar
Material:	Ram: Polykarbonat Tätning: Gel O-Ring: NBR
Skyddsklass:	IP 68
Temperaturområde:	Med O-ring: -20 °C till +100 °C Utan O-ring: -30 °C till +110 °C

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

SKINTOP® MULTI-M

Produktinformation

Art nr	Benämning/storlek	Max antal kablar	Antal kablar x kabel Ø	Nyckelvidd (mm)	Antal / förp.
52220140	M25x1,5	4	4 x 2-6 mm	30	1
52220143	M25x1,5	3	1 x 6-10mm, 2 x 2-6mm	30	1
52220146	M32x1,5	8	8 x 2-6mm	36	1
52220149	M32x1,5	6	3 x 6-10mm, 3 x 1-4mm	36	1
52220110	M40x1,5	12	2 x 1-4 mm, 10 x 2-6 mm	46	1
52220113	M40x1,5	6	5 x 6-10mm, 1 x 4-8mm	46	1
52220111	M50x1,5	18	18 x 2-6 mm	55	1
52220114	M50x1,5	8	8 x 6-10mm	55	1
52220112	M63x1,5	30	30 x 2-6 mm	66	1
52220115	M63x1,5	14	14 x 6-10mm	66	1

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MULTI-M









Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16