

T 2288 presstänger

T 228: Pressningstång för kabelskor och stumt kontaktdon, 10-25 mm², krimpingsprofil: hexagonal, testad enligt SEN 245010



Fördelar

Tvingad låsning garanterar fullständig pressning
Smidig för montörer på plats
Liten storlek

Användningsområden

För pressning av kopparanslutningar 10 - 25 mm²
För pressning av rörkabelskor (KRT) och ändhylsor

Standarder/Godkännanden

Testad enligt normen SS-EN61238-1

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Klass-ID: EC000168

ETIM 5.0 Klassificering: Crimpverktyg, för kabelskor, ändhylsor och skärmanslutning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000168

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Krimpverktyg kabelsko/kontaktdon, ändhylsor till ledare, skärmanslutning

Övrigt:

Krimpprofil: sexkantig

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

T 2288 presstänger

Art nr	Benämning	För mm ²	Pressprofil	Vikt (kg)	Längd (mm)	Antal / förp.
61790961	T 2288	10 - 25	sexkant	0,6	300	1