


TEB grenmuff

TEB-grenmuffar med vidhäftande beläggning på insidan kan används till isolering och tätning av kabelslitsar.



God kemisk resistens



Halogenfri



UV-beständig



Vattentät

Fördelar

Säker tätning med termoplastisk limhäftande beläggning på insidan

God beständighet mot kemikalier och lösningsmedel

Säkrar hög draghållfasthet och mekaniskt skydd

Användningsområden

Isolering och tätning av kabelskarvar

Design

Dubbelväggig

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001170

ETIM 5.0 Class-Description: Förbindnings- och förgreningsmuffar (-garnityr)

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001170

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förbindnings- och förgreningsmuff (-sats)

Allmänt:

UV-beständig

Info:

Krympkvot: > 2:1

Färg:

Svart

Material:

Tvårbunden modifierad polyolefin, med termoplastisk vidhäftande

Senaste uppdatering (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TEB grenmuff

Temperaturområde:

beläggning på insidan
Halogenfri och silikonfri
-50 °C till +100 °C
Krymptemperatur: +120 °C

Observera

1. efter krympning +/- 10%; 2. efter krympning +/- 20%

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

TEB grenmuff

Art nr	Produktbeskrivning	Antal ledare	H max. (mm)	H min. (mm)	K max. (mm)	K min. (mm)	P* mm	R* mm	Antal / förp.
61830110	TEB 2-30/12	2	30	12	14	4	93	23	10
61830120	TEB2-60/23	2	60	23	25	7,5	118	29	1
61830130	TEB3-60/24	3	60	24	27	7	165	50	1
61830140	TEB4-40/15	4	40	15	13	3	105	26	1
61830150	TEB4-55/21	4	55	21	20	5,5	150	40	1
61830160	TEB4-75/26	4	75	26	28	7,5	175	45	1
61830170	TEB4-90/32	4	90	34	32	10	198	58	1