


SKINDICHT® SVRE-M

SKINDICHT® SVRE-M, robust metrisk förskruvning av förnicklad mässing med sexkantkoppling och tättningsring med infasning



Robust



Tillförlitlighet

Fördelar

Med tättningsring med infasning för justering av flera kabeldiametrar
Färre storlekar behöver lagerhållas

Användningsområden

Förskruvning i förnicklad mässing med sexkantkoppling och tättningsring med infasning.

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

Se SKINDICHT® EV för ytterligare tillbehör
Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera:

Installationsmått
finns i bilaga T21

Vid förfrågan:

Tillgänglig med lång anslutningsgänga

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVRE-M

Material:

Tillgänglig med infälld VITON®-ring

Material: förnicklad mässing
infasad tätning: CR/NBR

Skyddsklass:

IP 54

Temperaturområde:

-20°C till +80°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SVRE-M

Art nr	Benämning/storlek	Tätningsring med skåra ØF (mm)	Max invändig Ø (mm)	PG-gänga	Nyckelvidder (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Fri öppning F (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SVRE-M									
52104980	M 16 x 1,5	5/8	10	9	18.0 / 15.0	21.6	5	10.0	100
52104990	M 20 x 1,5	7/10/12,5	12	11	22.0 / 18.0	23.6	6	12.0	50
52105000	M 20 x 1,5	7/10,5/13/16	14	13,5	22.0 / 20.0	25.6	6	14.0	50
52105010	M 20 x 1,5	8/10,5/13,5/16	15	16	24.0 / 22.0	26.6	6	15.0	50
52105002	M 25 x 1,5	11/15/18/20	20	21	30.0 / 28.0	29.6	7	20.0	50
52105003	M 32 x 1,5	19/23/27/31	27	29	40.0 / 37.0	32.6	8	27.0	50
52105004	M 40 x 1,5	25/28/31/35	34	36	50.0 / 47.0	37.6	8	34.0	20
52105005	M 50 x 1,5	35,5/39/42,5/46	43	42	57.0 / 54.0	42.6	9	43.0	5
52105006	M 63 x 1,5	40,5/44/47/50,5	48	48	66.0 / 60.0	45.1	10	48.0	5