

KNIPEX plattrundtång

KNIPEX isolerade tänger för grip- och skärarbeten

Info

Med skär



Fördelar

Ergonomiskt tack vare ett flerkomponentsgrepp

Isolerat grepp möjliggör arbete under spänning upp till 1 000V

Användningsområden

Lämplig för finare grepparbeten

Produktegenskaper

Spetsiga, platta, runda backar, tandade greppytor, med skär

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000833

ETIM 5.0 Class-Description: Kombinationstång

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000833

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Plattång

Certifikat:

Isolerad enligt IEC 60900, kan användas upp till 1 000V

AC/1 500V DC

VDE-testad

Material:

Vanadium electric steel, forged,
oil-hardened

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

KNIPEX plattrundtång

Art nr	Benämning	Vikt (kg)	Längd (mm)
Plattrundtång med skär			
62120503	Plattrundtång FRZI 16	0,144	160