


SKINDICHT® SHV-M FKM

SKINDICHT® SHV-M FKM, robust, extra tät kabelförskruvning för höga temperaturer, tryckvattentät och beständig mot olja, syror och kemikalier



Robust



Temperaturbeständig



Vattentät

Fördelar

För höga temperaturer

Beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier

Vattentät

Hög dragavlastning

Robust

Användningsområden

Vattentät och temperaturbeständig förskruvning med konisk specialpackning i FKM

Tegelbruk

Avloppsreningsverk

Biltvättar

Design

1 montering

2 brickor

3 FKM-tätningkon

4 mässingskoner

5 tryckskravar

Övrigt

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SHV-M FKM

Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM-M

Exempelbeskrivning:

SHV-M Viton® 20 / 11 / 7

20 = metrisk anslutningsgänga

11 = PG funktionsgänga

7 = fri öppning på tätningskonan

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera:

Installationsmått
finns i bilaga T21

Material:

Material: förnicklad mässing

Tätningsskon: FKM

O-ring: FKM

Skyddsklass:

IP 68 - 10 bar

Temperaturområde:

-20°C till +200°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SHV-M FKM

Art nr	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	PG-gänga	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Fri öppning F (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SHV-M FKM								
52105430	M 12 x 1,5	3,8 - 4,8	7	14.0 / 14.0	26.0	5	5.0	50
52105440	M 16 x 1,5	4,8 - 5,8	9	18.0 / 17.0	27.5	5	6.0	50
52105450	M 16 x 1,5	5,8 - 6,8	9	18.0 / 17.0	27.5	5	7.0	50
52105460	M 20 x 1,5	5,8 - 6,8	11	22.0 / 20.0	31.0	6	7.0	25
52105470	M 20 x 1,5	6,8 - 8,8	11	22.0 / 20.0	31.0	6	9.0	25
52105480	M 20 x 1,5	8,5 - 10,8	13,5	22.0 / 22.0	32.5	6	11.0	25
52105490	M 20 x 1,5	6,8 - 8,8	13,5	22.0 / 22.0	32.5	6	9.0	25
52105500	M 20 x 1,5	10,8 - 12,8	16	24.0 / 24.0	34.5	6	13.0	25
52105510	M 20 x 1,5	13,8 - 14,8	16	24.0 / 24.0	34.5	6	15.0	25
52105520	M 25 x 1,5	15,8 - 17,8	21	30.0 / 30.0	38.0	7	18.0	25
52105530	M 25 x 1,5	17,5 - 19,8	21	30.0 / 30.0	38.0	7	20.0	25
52105540	M 32 x 1,5	19,5 - 21,8	29	40.0 / 40.0	44.5	8	22.0	10