

PXSS2KREX Gastät förskruvning, Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

Gastät ATEX-förskruvning med RAPID Ex (snabbhärdande) tätningssmassa för oskärmade/oarmerade kablar. Stort dimensionsområde, enkel att montera.





Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Köldbeständig



Optimal dragavlastning



Robust



Tillförlitlighet

Fördelar

För oskärmade och oarmerade kablar
Stort dimensionsområde
Snabbhärdande tätning, RAPID Ex
Pålitlig och enkel att montera
Dragavlastning enligt EN 50262

Användningsområden

Styr-, regler- och mätteknik

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

PXSS2KREX Gastät förskruvning, Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

Industriautomation
Maskiner
Apparatskåp
Offshore & marina applikationer, raffinaderier

Design/Utförande

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 62444

Övrigt

Gångat hål i anslutning till applikationen är att rekommendera
Även PG- alt NPT-gångat utförande vid förfrågan
Finns även i aluminium och i rostfritt utförande vid förfrågan

Tekniska data

Godkännanden:	II 2G 1D, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da, II 3G, Ex nR IIC Gc, I M2 Ex db I Mb, Ex eb I Mb
Material:	Förnicklad mässing Insats: TPE (Low Smoke)
Skyddsklass:	IP66, IP67, IP68 (30m, 12h)
Temperaturområde:	-60°C till +85°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

PXSS2KREX Gastät förskruvning, Ex d/Ex e, för oskärmad kabel

Art nr	Benämning	Gänga	Gänglängd (mm)	Kabel Ø, min/max (mm)	Passande hölje
83127068	CMP 20S/16 PXSS2KREX FÖRNICKLAD	M20x1,5	15	3,1 - 8,6	PVC06
83127032	CMP 20S PXSS2KREX FÖRNICKLAD	M20x1,5	15	6,1 - 11,7	PVC06
83126902	CMP 20 PXSS2KREX FÖRNICKLAD	M20x1,5	15	6,5 - 14	PVC06
83126749	CMP 25 PXSS2KREX FÖRNICKLAD	M25x1,5	15	11,1 - 20	PVC09
83130131	CMP 32 PXSS2KREX FÖRNICKLAD	M32x1,5	15	17 - 26,3	PVC10
83130132	CMP 40 PXSS2KREX FÖRNICKLAD	M40x1,5	15	22 - 32,1	PVC13
83130133	CMP 50S PXSS2KREX FÖRNICKLAD	M50x1,5	15	29,5 - 38,2	PVC15
83130134	CMP 50 PXSS2KREX FÖRNICKLAD	M50x1,5	15	35,6 - 44	PVC18
83130135	CMP 63S PXSS2KREX FÖRNICKLAD	M63x1,5	15	40,1 - 49,9	PVC21
83130136	CMP 63 PXSS2KREX FÖRNICKLAD	M63x1,5	15	47,2 - 55,9	PVC23
83130137	CMP 75S PXSS2KREX FÖRNICKLAD	M75x1,5	15	52,8 - 61,9	PVC25
83130138	CMP 75 PXSS2KREX FÖRNICKLAD	M75x1,5	15	59,1 - 67,9	PVC27