


SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-HF-M, halogen-free nickel-plated brass cable gland with maximum reliability

Info

Förskruvning för tåg

Hazard Level: HL 3



Spårbundet



Flamhämmande



Halogenfri



Tillförlitlighet

Fördelar

Halogenfri och brandspridningsklassad

Optimal dragavlastning

Brett, variabelt klämområde

Maximal pålitlighet

Användningsområden

Tunnelbanor och tåg

Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt

Överallt där det är viktigt med person- och sakvårdesskydd

Standarder/Godkännanden

DIN EN 45545-2 (HL3)

DIN EN 45545-3 (E30)

Senaste uppdatering (01.06.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-HF-M

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21
Material:	Material: Förnicklad mässing Insats: Halogenfri polyamid enligt UL 94 V0 Tätning: Specialelastomer O-ring: Specialelastomer
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar
Temperaturområde:	Dynamisk: -25 till +100 °C Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® MS-HF-M

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
53112570	M 12 x 1,5	3,5 - 7	16	26.5	6,5	50
53112571	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33.0	7	50
53112572	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8	25
53112573	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	8	25
53112574	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	9	25
53112575	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9	10
53112576	M 50 x 1,5	27 - 35	54	55.5	10	10
53112577	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15	5