


SKINDICHT® SRE-M

SKINDICHT® SRE-M, metric cable gland with perfect seal with anti-kink protection, high degree of protection and cable-protecting strain relief



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Störningssignaler

Fördelar

Perfekt tätning med böjskydd
Optimal, lågresistent 360° skärmkontakt
Kabelskyddande dragavlastning
Varsam kabelåtdragning
Hög skyddsklass

Användningsområden

Jordkabelförskruvning med extra kinkskydd. För användningsförhållanden där elektriska störningar kan uppträda.
Rörliga maskindelar
Transportörer och transportsystem
Produktionslinjer
Mät- och styrteknik

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423
Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Övrigt

SKINDICHT® SM-PE-M kontramutter bör användas för att säkra optimal kontakt med målade, eloxerade eller pulverlackerade kapslingar

Senaste uppdatering (20.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SRE-M

Exempel på identifiering av benämning: SRE-M 20 / 13,5 / 9 / 620 = anslutningsgänga 13,5 = funktionsgänga PG9 = innerdiameter anti-kinkhylsa (F)6 = innerdiameter jordhylsa (B)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Installationsmått finns i bilaga T21
Vid förfrågan:	Tillgänglig med lång anslutningsgänga
Material:	Material: förnicklad mässing Jordningshylsa: mässing Böjskydd, hylsa: CR/NBR O-ring: NBR
Skyddsklass:	IP 65
Temperaturområde:	-20 °C till +80 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SRE-M

Art nr	Benämning/storlek	PG-gånga	Outer sheath clamping range ØF mm	Kabeldiameter innermantel (mm)	Nyckelvidder (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Jordningshylsa, fri öppning ØB	Fri öppning F (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SRE-M										
52105600	M 20 x 1,5	13,5	7,5 - 9	4,5 - 6	22 / 22	59.5	6	6	9.0	25
52105610	M 20 x 1,5	13,5	9 - 11	5,5 - 7	22 / 22	59.5	6	7	11.0	25
52105620	M 20 x 1,5	16	11 - 13	7 - 9	24 / 24	64.5	6	9	13.0	25
52105630	M 20 x 1,5	16	11 - 13	8 - 10	24 / 24	64.5	6	10	13.0	25
52105640	M 20 x 1,5	16	13,5 - 15	9 - 11	24 / 24	64.5	6	11	15.0	25
52105650	M 25 x 1,5	21	13,5 - 15	10 - 12	30 / 30	78.0	7	12	15.0	25
52105660	M 25 x 1,5	21	15 - 17	12 - 14	30 / 30	78.0	7	14	17.0	25
52105670	M 25 x 1,5	21	17 - 19	13 - 15	30 / 30	78.0	7	15	19.0	25
52105680	M 25 x 1,5	21	18 - 20	14 - 16	30 / 30	78.0	7	16	20.0	25
52105690	M 32 x 1,5	29	18 - 20	15 - 17	40 / 40	90.0	8	17	20.0	10
52105700	M 32 x 1,5	29	21 - 23	17 - 19	40 / 40	90.0	8	19	23.0	10
52105710	M 40 x 1,5	36	23,5 - 26	20 - 22	50 / 50	108.0	8	22	26.0	5
52105720	M 40 x 1,5	36	27 - 30	22 - 24	50 / 50	108.0	8	24	30.0	5
52105730	M 40 x 1,5	36	30 - 33	26 - 28	50 / 50	108.0	8	28	33.0	5
52105740	M 40 x 1,5	36	32 - 35	28 - 30	50 / 50	108.0	8	30	35.0	5

Senaste uppdatering (20.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktsvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16