

SKINDICHT® ME-M ATEX

SKINDICHT® ME-M ATEX, enlarger, enables the use of cable glands with larger connection threads than the existing threaded holes



Monteringstid



Utrymmeskrav



Tillförlitlighet

Fördelar

Möjliggör användning av förskruvning med större anslutningsgångar än befintliga gängade hål

Med infasning för O-ring

Montering med blocknyckel

Användningsområden

Utrustning grupp II / kategori 2G+1D

Enheter, maskiner och apparater

För mobila applikationer i offshore- och marin industri

Kemisk och petrokemisk industri

Standarder/Godkännanden

DIN EN 60079-0

DIN EN 60079-7

DIN EN 60079-31

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt EN 60423

Grund för tekniska uppgifter IEC 62444

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® ME-M ATEX

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Certifikat:

CE 0637 Ex II 2G

Ex eb IIC

Ex II 1D Ex ta IIIC

IECEx IBE 13.0028X

Material:

Material: förnicklad mässing

O-ring: NBR

Temperaturområde:

-30 °C till +90 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® ME-M ATEX

Art nr	Gänga, hane M1	Gänga, hona M2	Total höjd (mm)	Nyckelvidd (mm)	Längd yttergänga (mm)	Yttre Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® ME-M ATEX							
52104580	12 x 1,5	16 x 1,5	17	18	5	20.0	50
52104581	16 x 1,5	20 x 1,5	20	22	6	24.0	50
52104582	20 x 1,5	25 x 1,5	22,5	27	6,5	30.0	50
52104583	25 x 1,5	32 x 1,5	21,5	34	6,5	37.7	25
52104584	32 x 1,5	40 x 1,5	23	42	7	46.0	25
52104585	40 x 1,5	50 x 1,5	26	54	8	59.0	25
52104586	50 x 1,5	63 x 1,5	32	67	9	73.0	10