


## SKINDICHT® MINI FKM

SKINDICHT® MINI, miniförskruvning för de minsta kabelstorlekarna med hög packningsdensitet, varsam kabelåtdragning och hög skyddsklass.

### Info

För höga temperaturer upp till max. +200 °C



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



God kemisk resistens



Värmebeständig



Utrymmeskrav



Robust



Syreresistent



Temperaturbeständig

### Fördelar

Hög skyddsklass

För de minsta kabelstorlekarna

Låg höjd

Varsam kabelåtdragning

Hög packningsdensitet

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## SKINDICHT® MINI FKM

### Användningsområden

För användning vid begränsat monteringsutrymme.

Sensorer

Mät- och styrteknik

### Produktegenskaper

Lämpar sig särskilt för användning i aggressiva medier och vid höga temperaturer

### Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera:

Rekommendation åtdragningsmoment M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1  
3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm

Material:

Material: Förnicklad mässing

Tätning: FKM

Skyddsklass:

IP 66

IP 68 - 5 bar

Temperaturområde:

-20°C till +200°C

### Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

**SKINDICHT® MINI FKM**

| Art nr   | Benämning/storlek | Ø F mm  | Nyckelvidd (mm) | Total längd, C mm | Gångans längd, D (mm) | Fri öppning F (mm) | Antal / förp. |
|----------|-------------------|---------|-----------------|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| 52001889 | M 6 x 1           | 2 - 3   | 9               | 19.7              | 5                     | 3.0                | 50            |
| 52001887 | M 8 x 1           | 3,5 - 5 | 11              | 20.5              | 5                     | 5.5                | 50            |
| 52001894 | M 10 x 1          | 5,5 - 7 | 14              | 22.3              | 5                     | 7.4                | 50            |