


SKINDICHT® MINI NBR

SKINDICHT® MINI, miniförskruvning för de minsta kabelstorlekarna med hög packningsdensitet, varsam kabelåtdragning och hög skyddsklass.



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Utrymmeskrav

Fördelar

Hög skyddsklass
För de minsta kabelstorlekarna
Låg höjd
Varsam kabelåtdragning
Hög packningsdensitet

Användningsområden

För användning vid begränsat monteringsutrymme.
Sensorer
Mät- och styrteknik

Produktegenskaper

Särskilt lämplig för användning i oljehaltiga miljöer

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera:

Rekommendation åtdragningsmoment M 6 x 1 1,5 Nm M 8 x 1 3,0 Nm M 10 x 1 6,0 Nm

Material:

Material: Förnicklad mässing

Senaste uppdatering (30.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MINI NBR

	Tätning: CR/NBR
Skyddsklass:	IP 66 IP 68 - 5 bar
Temperaturområde:	-20°C till +100°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® MINI NBR

Art nr	Benämning/storlek	Kabeldiameter Ø (mm)	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Fri öppning F (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® MINI NBR							
52001860	M 6 x 1	2 - 3	9	19.7	5	3.0	50
52001880	M 8 x 1	3,5 - 5,5	11	20.5	5	5.5	50
52001895	M 10 x 1	5,5 - 7	14	22.3	5	7.4	50