


SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, nickel-plated brass cable gland with conical NPT thread and wide, variable clamping ranges for optimum strain relief



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Konisk NPT-gänga
Maximal pålitlighet
Optimal dragavlastning
Brett, variabelt klämområde

Användningsområden

Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt
Kemisk industri
Mät- och styrteknik
Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Anläggningsteknik

Senaste uppdatering (08.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS NPT

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Design

NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013

SKINTOP® MSR NPT med reduceringståtningsinsats för tätning av kablar med mindre yttre diameter.

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material:

Material: Förnicklad mässing

Insats: Polyamid

Tätning: CR

O-ring: NBR

Skyddsklass:

IP 68 - 10 bar

NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Temperaturområde:

Dynamisk: -25 till +100 °C

Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® MS NPT

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® MS NPT						
53112004	NPT 1/4"	3,5 - 7	16	36.0	15	100
53112014	NPT 3/8"	4,5 - 9	20	39.7	15	100
53112024	NPT 1/2"	7 - 12,5	24	42.5	15	50
53112034	NPT 3/4"	9 - 16,5	29	44.5	15	25
53112044	NPT 1"	11 - 21	36	49.0	15	25
53112054	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	17	10
53112064	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	61.5	17	5
53112074	NPT 2"	34 - 45	67	63.5	17	5
SKINTOP® MSR NPT						
53112006	NPT 1/4"	1 - 5	16	36.0	15	100
53112016	NPT 3/8"	2 - 7	20	39.7	15	100
53112026	NPT 1/2"	5 - 10	24	42.5	15	50
53112036	NPT 3/4"	6 - 13	29	44.5	15	25
53112046	NPT 1"	7 - 15	36	49.0	15	25
53112056	NPT 1 1/4"	15 - 23	45	57.5	17	10
53112066	NPT 1 1/2"	22 - 29	54	61.5	17	5
53112076	NPT 2"	28 - 39	67	63.5	17	5