


SKINTOP® MS-XL

SKINTOP® MS-XL, brass cable gland with wide, variable clamping ranges, with long connection thread especially for thick walls



God kemisk resistens



Mekanisk resistens



Optimal dragavlastning



Robust



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Speciellt för tjocka väggar
Maximal pålitlighet
Brett, variabelt klämområde
Optimal dragavlastning

Användningsområden

Med lång anslutningsgånga för användning med tjockare väggar
Inom områden där mekanisk och kemisk stabilitet är kritiskt
Kemisk industri
Mät- och styrteknik
Maskin- och maskinutrustningstillverkning

Design

Senaste uppdatering (26.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-XL

PG-anslutningsgånga enligt DIN 40430

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Observera:

Monteringsmått och
åtdragningsmoment
se T21

Material:

Material: Förnicklad mässing

Insats: Polyamid

Tätning: CR

O-ring: NBR

Skyddsklass:

IP 68 - 5 bar

Temperaturområde:

Dynamisk: -25 till +100 °C

Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® MS-XL

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® MS-XL						
52115700	PG 7	2.0 - 6.5	14	32.0	12	100
52115710	PG 9	4.0 - 8.0	17	35.0	12	100
52115720	PG 11	4.0 - 10.0	20	38.0	12	50
52115730	PG 13,5	5.0 - 12.0	22	39.5	12	50
52115740	PG 16	8.0 - 14.0	24	40.5	12	50
52115750	PG 21	11.0 - 18.0	30	45.0	12	25
52115760	PG 29	16.0 - 25.0	40	52.0	15	25