# SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV,corrosion- & seawater-resistant angle cable gland with incised sealing ring as sealing, to decrease in installation height




Korrosionsbeständig

Utrymmeskrav

Robust

## Fördelar

Dragavlastning
Tätad med infasad packning
Korrosionsbeständig
Minskning av installationsdjup
Tålig mot havsvatten

## Användningsområden

Vinklade förskruvningar används i områden där kablar måste ledas parallellt med kapslingens vägg.
Tillverkning av elmotorer
Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Anläggningsteknik
Ljus- och ljudapplikationer

## Design

PG-gänga

## Övrigt

Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM
För kombination med andra SKINDICHT®- eller SKINTOP®-förskruvningar, föreslår vi vår SKINDICHT® RWV utan tätningsring med infasning (E) och tryckskruv (D)

Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® RWV

## Tekniska data

| | |
|---|---|
| Klassificering ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning |
| Klassificering ETIM 6: | ETIM 6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning |
| Material: | Material: gjutlegering i zink<br>Tryckskruv och sexkantmutter: förnicklad mässing<br>Tätningsring med infasning: CR<br>O-ring: NBR |
| Skyddsklass: | IP 55 |
| Temperaturområde: | -20 °C till +80 °C<br>Utan tätningsring med infasning: -20 °C till +100 °C |

## Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP


# SKINDICHT® RWV

Produktinformation

| Art nr | Benämning/storlek | A (mm) | B i mm | G mm | Ø B mm | Tätningsring med skåra ØF (mm) | Total längd, C mm | Gängans längd, D (mm) | Nyckelvidder (mm) | Antal / förp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKINDICHT® RWV | | | | | | | | | | |
| 52004180 | PG 7 | 20,5 | 8 | 14 | 15,3 | 5 | 26.0 | 8,5 | 15.0 / 13.0 | 25 |
| 52004190 | PG 9 | 23,5 | 10 | 17 | 18,3 | 5/8 | 28.0 | 9,5 | 18.0 / 15.0 | 25 |
| 52004200 | PG 11 | 26 | 12 | 20 | 21,9 | 7/10/12,5 | 31.5 | 10 | 21.0 / 18.0 | 25 |
| 52004210 | PG 13,5 | 28,5 | 14 | 22 | 24 | 7/10,5/13/16 | 34.5 | 10,5 | 23.0 / 20.0 | 25 |
| 52004220 | PG 16 | 31 | 16 | 24 | 26,1 | 8/10,5/13,5/16 | 35.5 | 11 | 26.0 / 22.0 | 10 |
| 52005420 | PG 21 | 33,5 | 21 | 30 | 32,5 | 11/15/18/20 | 42.5 | 11,5 | 32.0 / 28.0 | 10 |
| 52004225 | PG 29 | 43 | 30 | 40 | 42 | 19/23/27/31 | 49.0 | 13 | 41.0 / 37.0 | 10 |
| SKINDICHT® RWV utan E+D | | | | | | | | | | |
| 52024020 | PG 7 | 20,5 | - | 14 | 15,3 | - | 20.2 | 8,5 | 15.0 / 13.0 | 25 |
| 52023970 | PG 9 | 23,5 | - | 17 | 18,3 | - | 21.8 | 9,5 | 18.0 / 15.0 | 25 |
| 52023980 | PG 11 | 26 | - | 20 | 21,9 | - | 24.9 | 10 | 21.0 / 18.0 | 25 |
| 52023990 | PG 13,5 | 28,5 | - | 22 | 24 | - | 27.4 | 10,5 | 23.0 / 20.0 | 25 |
| 52024000 | PG 16 | 31 | - | 24 | 26,1 | - | 28.5 | 11 | 26.0 / 22.0 | 10 |
| 52024010 | PG 21 | 33,5 | - | 30 | 32,5 | - | 34.8 | 11,5 | 32.0 / 28.0 | 10 |
| 52024015 | PG 29 | 43 | - | 40 | 42 | - | 41.2 | 13 | 41.0 / 37.0 | 10 |

Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

# SKINDICHT® RWV




Senaste uppdatering (29.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16