


SKINDICHT® SVFK

SKINDICHT® SVFK, PG plastic flat cable gland, with automatically fitting lateral sealing lips



Brett kabelomfång



Monteringstid



Optimal dragavlastning



Tillförlitlighet

Fördelar

Ekonomisk variant
Tätningssläppar i sidled formar sig automatiskt runt olika kabeldimensioner
Specifika tätningsdimensioner är inte längre nödvändiga
God tolerans
Stor öppning gör det möjligt att klämma upp till två flatkablar

Användningsområden

För införande av flatkablar
Transportbandssystem
Pumpar
Hissar
Tillverkning av apparatskåp

Design

PG-gänga

Övrigt

Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® GMK

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVFK

För lämpliga flatkablar, se ÖLFLEX® LIFT F för inomhusapplikationer eller ÖLFLEX® CRANE F för utomhusapplikationer

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Installationsmått finns i bilaga T21
Färg:	Ljusgrå (RAL 7035)
Material:	Material: Polystyren Specialpackning: CR
Skyddsklass:	IP 54
Temperaturområde:	-20°C till +60°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® SVFK

Art nr	Benämning/storlek	Kabelbredd min/max (mm)	Kabelhöjd min/max (mm)	Nyckelvidder (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SVFK							
52005470	PG 16	-- 15.0	- - 5.0	27.0 / 23.0	39.5	10	25
52005680	PG 21	10.0 / 20.5	3.0 - 8.0	32.0 / 30.0	43.0	11	25
52005690	PG 29	15.0 / 27.0	4.0 - 11.5	42.0 / 41.0	45.0	11	25
52005700	PG 36	25.0 / 34.0	4.0 - 11.5	53.0 / 50.0	51.0	13	10
52005710	PG 42	30.0 / 40.0	5.0 - 12.0	60.0 / 55.0	54.0	13	5
52005720	PG 48	35.0 / 45.0	5.0 - 12.0	65.0 / 60.0	55.0	15	5