SKINDICHT® SM-PE

SKINDICHT® SM-PE, counter nut with cutting edges to cut through the insulating layer, for glands used in EMC applications



Fördelar
Skärkanterna skär igenom det isolerande lagret vilket garanterar optimal EMC-kontakt

Användningsområden
För lackerade, eloxerade eller pulverbelagda kapslingar.

Design
PG-gänga

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000940 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000940 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kontramutter för kabelskruvförband
Material:	Förnicklad mässing
Temperaturområde:	-60 °C till +200 °C

Observera
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

SKINDICHT® SM-PE

Produktinformation

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Höjd (mm)	Nyckelvidd (mm)	Mått bortre hörn	Antal / förp.
SKINDICHT® SM-PE						
52103200	1466200	PG 7	4.7	15	17,3	100
52103210	1466201	PG 9	4.7	18	20,8	100
52103220	1466202	PG 11	4.7	21	24,3	100
52103230	1466203	PG 13,5	4.7	23	26,6	100
52103240	1466204	PG 16	4.7	26	30	100
52103250	1466205	PG 21	5.2	32	37	50
52103260	1466206	PG 29	5.7	41	47,3	50
52103270	1466207	PG 36	6.5	51	58,9	50

Senaste uppdatering (12.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16