

SKINDICHT® O-ring FKM PG

SKINDICHT® O-Ring FKM PG, tätningsring för höga temperaturer, beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier, PG-gänga



God kemisk resistens



Syresistent



Temperaturbeständig

Fördelar

För höga temperaturer

Beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier

Användningsområden

För en pålitlig tätning mot främmande föremål och vätskor vid förskruvningens anslutningsgänga eller liknande komponenter.

Övrigt

Levereras i största möjliga förpackningsenhet (bulkvaror), minsta orderstorlek är en förpackningsenhet

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001181

ETIM 5.0 Class-Description: Tätningsring

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC001181

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tätningsring

Färg:

Grön

Material:

FKM

Temperaturområde:

-20°C till +200°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® O-ring FKM PG

under Prisinformation.

SKINDICHT® O-ring FKM PG

Art nr	Benämning/storlek	Inre Ø x tjocklek Ø (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® O-ring FKM			
52023607	PG 7	10.0 x 1.5	100
52122011	PG 9	13.0 x 1.5	100
52023602	PG 11	16.0 x 1.5	100
52023601	PG 13,5	18.0 x 1.5	100
52023603	PG 16	20.0 x 1.5	50
52023604	PG 21	26.0 x 2.0	50
52023606	PG 29	34.0 x 2.0	50
52023608	PG 36	44.0 x 2.0	25
52023609	PG 42	50.0 x 2.0	25
52023611	PG 48	55.0 x 2.0	25