

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Multihålspackning med längsgående öppning för montering av kontakterade kablar, IP68.



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Monteringstid



Optimal dragavlastning



Temperaturbeständig



UV-beständig

Fördelar

Specialutformad med rund pilotöppning och längsgående öppning för enkelt genomförande av en eller flera kontakterade datakablar.

Skyddsklass IP68 kan uppnås om hålen fylls optimalt

Hög säkerhet tack vare optimal dragavlastning

Användningsområden

För användning tillsammans med metriska SKINTOP®/SKINTOP® CLICK förskruvningar.

Används som alternativ till standardpackningen i SKINTOP® förskruvningar.

UV- och oljebeständigt material

Design

Noggrant snitt för AS-I busskablar

Tätning med hål och uttag för enkel genomföring av kabel med monterade kontakter

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: Plugg för förskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000032

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Förslutningsskruv

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Vid förfrågan:	specialformer
Färg:	Svart (RAL 9005)
Material:	NBR
Skyddsklass:	IP 54 IP 66 och IP 68 - 5 bar, 30 min (gäller endast för slitsade DIX-insatser vid iakttagande av det angivna klämområdet)
Temperaturområde:	-40 °C till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Antal kablar x kabel-Ø (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® DIX-M ASI				
53611001	1457690	M 20	1	50
SKINTOP® DIX-M ASI DUO				
53611004	1457691	M 25	2	50
SKINTOP® DIX-M CUT				
53440982	-	M 25	1 x 3.0 - 7.0	50
53440983	-	M 25	1 x 4.0 - 9.0	50
53440970	1457693	M 32	1 x 4.5 - 6.5	50
53310444	1457694	M 40	3 x 7.0 - 10.0	25
53611006	-	M 32	1 x 5.0 - 8.5	50
53611005	-	M 32	1 x 6.0 - 11.0	50
53611007	-	M 32	3 x 6.0 - 8.0	50
53611008	-	M 40	4 x 6.5 - 9.0	25
53440980	1457692	M 25	1	50

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03_16

SKINTOP® DIX-M AUTOMATION

