


SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, brass cable gland with highly conductive, flexible EMC contact, for cables with and without inner sheath



Tillförlitlighet



Störningssignaler



Temperaturbeständig



Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Skärmkontakt med lågt motstånd, optimalt EMC-skydd

Lämplig för kablar med och utan inre mantel

Även lämplig för att fortsätta kabelskärmen till en annan anslutning

Flexibel EMC-kontaktfjäder med hög konduktivitet för enkel installation av olika skärmdiametrar

Få installationsmoment, enkel att montera

Användningsområden

EMC-jordning av skärmfläta

Automation

Telekommunikation

Mät- och styrteknik

Industrimaskiner och fabriksteknik

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903

Design

NPT-anslutningsgänga enligt ASME B1.20.1 - 2013

Senaste uppdatering (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC NPT

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Material:	Material: Förnicklad mässing Insats: Polyamid Tätning: CR O-ring: NBR
Skyddsklass:	IP 68 - 10 bar NEMA Type 1, 4x, 6, 12
Temperaturområde:	Dynamisk: -25 till +100 °C Statisk: -40 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINTOP® MS-SC NPT

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® MS-SC NPT						
53112910	NPT 3/8"	4,5 - 10	20	39.7	15	100
53112920	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	50
53112930	NPT 3/4"	9 - 17	29	44.5	15	25
53112940	NPT 1"	11 - 21	36	49.0	15	25
53112950	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	17	10
53112960	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	61.5	17	5