


SKINDICHT® CN

SKINDICHT® CN, havsvatten resistent PG förskruvning för höga temperaturer, hög mekanisk belastning, resistent mot oljor, syror och kemikalier

Info

Flexibel ned till -40 °C



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Robust



Temperaturbeständig

Fördelar

För höga temperaturer

Beständig mot oljor, lösningsmedel, syror och kemikalier

Tålig mot havsvatten

Hög mekanisk hållfasthet

Hög korrosionsbeständighet

Användningsområden

Kabelskruvförband av kromnickelstål och FPM-tätning, särskilt för användning under svåra förhållanden

Farmaceutisk och petrokemisk industri

Offshore-sektor

Vindkraftverk

Tegelbruk

Design

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® CN

PG-gänga

Övrigt

Passande kontramutter SKINDICHT® SM INOX

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Installationsmått finns i bilaga T21
Vid förfrågan:	TPE-packning
Material:	Material: Kromnickelstål enligt DIN, materialnr. 1.4305 Tätning: FPM O-ring: FPM
Skyddsklass:	IP 68 - 5 bar
Temperaturområde:	-40°C till +200°C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt. Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

SKINDICHT® CN

Art nr	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® CN						
52032520	PG 9	6 - 10	18	28.0	10	5
52032525	PG 11	5 - 12	22	32.0	10	5
52032540	PG 13,5	8 - 15	24	34.0	10	5
52032550	PG 16	8 - 15	24	34.0	10	5
52032560	PG 21	12,5 - 20,5	30	42.0	12	5
52032570	PG 29	19 - 27,5	41	53.0	12	5