
SKINDICHT® SVF

SKINDICHT® SVF, PG flat cable gland with automatically fitting lateral sealing lips and high mechanical stability





Brett kabelomfång

Monteringstid

Optimal dragavlastning

Robust

Tillförlitlighet

Fördelar

Hög mekanisk stabilitet
Tätningsläppar i sidled formar sig automatiskt runt olika kabeldimensioner
Optimal dragavlastning
Stor öppning gör det möjligt att klämma upp till två flatkablar

Användningsområden

För införande av flatkablar
Transportbandssystem
Pumpar
Hissar
Tillverkning av apparatskåp

Design

PG-gänga

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® SVF

Övrigt

För lämpliga flatkablar, se ÖLFLEX® LIFT F för inomhusapplikationer eller ÖLFLEX® CRANE F för utomhusapplikationer
Kontramutter som ska användas: SKINDICHT® SM

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Installationsmåtten finns i bilaga T21
Vid förfrågan:	Tillgänglig med lång anslutningsgänga
Material:	Material: förnicklad mässing Specialpackning: CR
Skyddsklass:	IP 54
Temperaturområde:	-20 °C till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINDICHT® SVF

Produktinformation

Art nr	Benämning/storlek	Kabelbredd min/max (mm)	Kabelhöjd min/max (mm)	Nyckelvidder (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINDICHT® SVF							
52005480	PG 16	- - 16.0	- - 5.0	24.0 / 22.0	27.5	6,5	25
52005490	PG 21	9.0 / 21.0	3.0 - 8.0	30.0 / 28.0	30.0	7	25
52005500	PG 29	14.0 / 30.0	4.0 - 11.5	40.0 / 37.0	31.5	8	10
52005510	PG36	24.0 / 40.0	4.0 - 11.5	50.0 / 47.0	36.0	9	10
52005520	PG 42	29.0 / 45.0	5.0 - 12.0	57.0 / 54.0	40.0	10	5
52005530	PG 48	34.0 / 50.0	5.0 - 12.0	64.0 / 60.0	41.5	10	5

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16