

SKINDICHT® MA-PG/M

SKINDICHT® MA-PG/M, adapter, möjliggör enkel övergång från PG yttre gänga till metrisk inre gänga



Fördelar

Möjliggör enkel övergång från en PG-yttergंगा till metrisk innergंगा.

Tål temperaturer upp till +200 °C.

Tillgänglig för gängstorlekar upp till PG36 respektive M40.

Form A i räfflat utförande för enkel införing av adaptern även i oljig miljö; Form B i jämn utförande.

Artikelnummer som slutar med "LF" är blyfria produktalternativ med i övrigt samma produkttegenskaper. Blyfria artiklar innehåller inte bly, som för närvarande får utgöra upp till fyra procent i kopparlegeringar, men kan förbjudas i framtiden enligt RoHS-direktivet.

Användningsområden

För applikationer där olika gängor används.

Klarar stora kemiska och mekaniska belastningar.

Lämplig för utomhusanvändning.

Design

PG-gंगा

Design

Form A: Räfflad

Form B: Slät

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000441

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning

Material:

Förnicklad mässing

Temperaturområde:

-60 °C till +200 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (12.03.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINDICHT® MA-PG/M

Art nr	Form	PG-gänga	Gänga, hona M2	Antal / förp.
SKINDICHT® MA-PG/M				
52104490	B	7	12 x 1,5	100
52104491	B	9	16 x 1,5	50
52104492	A	11	16 x 1,5	50
52104493	B	11	20 x 1,5	50
52104494	B	13.5	20 x 1,5	50
52104495	A	16	20 x 1,5	50
52104496	B	16	25 x 1,5	50
52104497	A	21	20 x 1,5	50
52104498	A	21	25 x 1,5	50
52104499	B	21	32 x 1,5	50
52104500	A	29	25 x 1,5	25
52104501	A	29	32 x 1,5	25
52104502	B	29	40 x 1,5	10
52104503	A	36	40 x 1,5	10
52104490LF	B	7	12 x 1,5	100
52104491LF	B	9	16 x 1,5	50
52104492LF	A	11	16 x 1,5	50
52104493LF	B	11	20 x 1,5	50
52104494LF	B	13.5	20 x 1,5	50
52104496LF	B	16	25 x 1,5	50
52104497LF	A	21	20 x 1,5	50
52104498LF	A	21	25 x 1,5	50
52104499LF	B	21	32 x 1,5	50
52104500LF	A	29	25 x 1,5	25
52104501LF	A	29	32 x 1,5	25
52104502LF	B	29	40 x 1,5	10
52104503LF	A	36	40 x 1,5	10