M12 vinklad hona till öppen ände

WRKWT

ECOLAB-klassad givarkabel med extremt bakterieresistent konstruktion, för användning inom livsmedels- och dryckesindustrin.
Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Livsmedelsindustrin

God kemisk resistens

Halogenfri

Maximalt skydd mot vibrationer

Släpkedja

Robust

Vattentät

Fördelar
För användning i så kallade Washdown-applikationer
IP67 / IP68 / IP69K
Extremt bakterieresistent konstruktion
ECOLAB-klassad
UL-godkänd upp till +90 °C

Senaste uppdatering (10.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 vinklad hona till öppen ände

Användningsområden
Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Livsmedelsindustrin

Produktegenskaper
3-, 4-, 5- och 8-poligt utförande
Helt PVC-fri
Vibrationssäker koppling
Kopplingsmutter i rostfritt stål (V4A)
Slät design som minimerar risken för bakterie/mikrobkontaminering

Design/Utförande
Kabeltyp: Li9Y-18Y - Oljebeständig TPE-V (Orange)
AVM 21484 (90°C / 300 V)

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67/IP68/IP69K
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	PP
Material insats:	PP
Material låsmutter:	Rostfritt stål (V4A)
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm
Temperaturområde:	-40°C till +105°C (UL +90°C)

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
Andra längder vid förfrågan.

Senaste uppdatering (10.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

M12 vinklad hona till öppen ände

Produktinformation

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hona 3-poligt utförande						
83402270	WRKWT 4-3-520/2 M	2	TPE-V	3 x 0,25	250	4
83402271	WRKWT 4-3-520/5 M	5	TPE-V	3 x 0,25	250	4
83402272	WRKWT 4-3-520/10 M	10	TPE-V	3 x 0,25	250	4
M12 hona 4-poligt utförande						
83402275	WRKWT 4-521/2 M	2	TPE-V	4 x 0,25	250	4
83402276	WRKWT 4-521/5 M	5	TPE-V	4 x 0,25	250	4
83402277	WRKWT 4-521/10 M	10	TPE-V	4 x 0,25	250	4
M12 hona 5-poligt utförande						
83402280	WRKWT 5-522/2 M	2	TPE-V	5 x 0,25	60	4
83402281	WRKWT 5-522/5 M	5	TPE-V	5 x 0,25	60	4
83402282	WRKWT 5-522/10 M	10	TPE-V	5 x 0,25	60	4
M12 hona 8-poligt utförande						
83402285	WRKWT 8-523/2 M	2	TPE-V	8 x 0,25	30	2
83402286	WRKWT 8-523/5 M	5	TPE-V	8 x 0,25	30	2
83402287	WRKWT 8-523/10 M	10	TPE-V	8 x 0,25	30	2

Senaste uppdatering (10.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16