

SKINMATIC® MH Set

SKINMATIC® MH Set, metric mounting tools with shaped contact surface for SKINTOP® gland sizes up to M110x2

Info

Assembly tool for SKINTOP® gland sizes up to M110 x 2



Monteringstid

Fördelar

Snabb, säker och skadefri montering
Utformningen på kontaktytan förhindrar att skruvnyckeln glider av

Användningsområden

Specialverktyg för metrisk SKINTOP® mässingstyper

Produktegenskaper

Monteringsset tillverkat i krompläterat verktygsstål
SKINMATIC® MH-satsen består av tre specialnycklar:
OK 16/20 mm (M12/M16)
OK 24/29 mm (M20/M25)
OK 36/45 mm (M32/M40)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002130
ETIM 5.0 Class-beskrivning: Blocknyckel

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002130
ETIM 6.0 Class-beskrivning: Blocknyckel

Observera

RoHS-direktivet gäller inte.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINMATIC® MH Set

Art nr	Bredd plan yta (mm)	Storlekar mässingsförskruvningar	Total längd (mm)	PU styck (set)
SKINMATIC® MH-Set				
61791273	16/20, 24/29, 36/45	M 12, M 16, M 20, M 32, M 40	200 / 220 / 250	1
SKINMATIC® MH enkel skruvnyckel				
61791267	54	M 50	-	1
61791268	67	M 63	-	1
61791269	75	M 63 plus	-	1
61791286	95	M 75	-	1
61791287	115	M 90	-	1
61791288	135	M 110	-	1

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03_16