

SKINMATIC® RZ

SKINMATIC® RZ, universal mounting tool, adjustable for all wrench sizes ranging from 14-33mm, assembling after the cables are already inserted



Monteringstid



Utrymmeskrav

Fördelar

Justerbar för alla nyckelvidder från 14 till 33 mm
Montering efter att kablarna förinstallerats
Ergonomiska plastgrepp

Användningsområden

For quick allocation of cable and conduit glands

Produktegenskaper

Tillverkad av krompläterat verktygsstål
Med två expanderbara kabeldiametrar (låspunkter)
Liten öppning (14 - 22 mm): M12 till M16, PG7 till PG11, NPT 3/8"
Stor öppning (24 - 33 mm): M20 till M25, PG13,5 till PG21, NPT 1/2" till 3/4"

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002498

ETIM 5.0 Class-beskrivning: Tillbehör för lågspännings kopplingsteknik

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC002498

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Tillbehör för lågspännings kopplingsteknik

Observera

RoHS-direktivet gäller inte.

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan

Senaste uppdatering (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINMATIC® RZ

under Prisinformation.

SKINMATIC® RZ

Art nr	Benämning/storlek	Bredd plan yta (mm)	Total längd, C mm	Antal / förp.
61791260	SKINMATIC® RZ	14 - 33	250.0	1

Senaste uppdatering (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16