M12 vinklad hane till M12 rak hona, skärmad

RSWTS-RKTS

Robust och driftsäker anslutningskabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!




Kompletterande automationskomponenter från Lapp


Maskin- och anläggningkonstruktion


Maximalt skydd mot vibrationer


Monteringstid


Utrymmeskrav


Släpkedja


Robust


Vattentät

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion
Standardiserat M12-gränssnitt
Utrymmesoptimerad konstruktion
Snabbt och enkelt montage
Kostnadseffektiv lösning

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

4-, 5- och 8-poligt utförande
PUR-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare

Senaste uppdatering (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 vinklad hane till M12 rak hona, skärmad

Silikonfri

Tekniska data

Märkspänning:	Max 250 V
Märkström:	Max 4 A
Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	$>10^9$ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.
Andra längder vid förfrågan.

Senaste uppdatering (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

M12 vinklad hane till M12 rak hona, skärmad

Produktinformation

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)	Ytterdiameter (mm)
M12 hane till M12 hona 4-poligt utförande							
83407370	RSWTS 4-RKTS 4-288/0,3 M	0,3	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
83407371	RSWTS 4-RKTS 4-288/0,6 M	0,6	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
83407372	RSWTS 4-RKTS 4-288/1 M	1	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
83407373	RSWTS 4-RKTS 4-288/2 M	2	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
83407374	RSWTS 4-RKTS 4-288/5 M	5	PUR	4 x 0,34	60	4	5,5
M12 hane till M12 hona 5-poligt utförande							
83407375	RSWTS 5-RKTS 5-298/0,3 M	0,3	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
83407376	RSWTS 5-RKTS 5-298/0,6 M	0,6	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
83407377	RSWTS 5-RKTS 5-298/1 M	1	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
83407378	RSWTS 5-RKTS 5-298/2 M	2	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
83407379	RSTS 5-RKWTS 5-298/1 M	5	PUR	5 x 0,34	60	4	5,85
M12 hane till M12 hona 8-poligt utförande							
83407380	RSWTS 8-RKTS 8-299/0,3 M	0,3	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6
83407381	RSWTS 8-RKTS 8-299/0,6 M	0,6	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6
83407382	RSWTS 8-RKTS 8-299/1 M	1	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6
83407383	RSWTS 8-RKTS 8-299/2 M	2	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6
83407384	RSWTS 8-RKTS 8-299/5 M	5	PUR	8 x 0,25	30	2	6,6

Senaste uppdatering (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16