

## M12 vinklad hona till öppen ände med LED-indikering

RKWT/LED

Robust och driftsäker givarkabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

### Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion

Standardiserat M12-gränssnitt

Utrymmesoptimerad konstruktion

Snabbt och enkelt montage

Kostnadseffektiv lösning

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## M12 vinklad hona till öppen ände med LED-indikering

### Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation  
Maskin- och anläggningsteknik  
Automationssystem  
Robotapplikationer  
Fordonsindustri

### Produktegenskaper

3-, och 4-poligt utförande  
PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja  
Vibrationssäker koppling  
Inkluderar märkningshållare  
Silikonfri

### Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)  
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)  
Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)  
AWM 2464/1679 (80 °C / 300 V)

### Tekniska data

|                       |                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-koppling:         | Variant A:<br>Funktionsindikering (1 x grön)<br>Tillslagsindikering (1 x gul)<br>Variant P:<br>Funktionsindikering (1 x grön)<br>Tillslagsindikering (2 x gul) |
| Skyddsklass:          | IP67                                                                                                                                                           |
| Kodning:              | A                                                                                                                                                              |
| Material kontaktkåpa: | TPU                                                                                                                                                            |
| Material insats:      | TPU                                                                                                                                                            |
| Material låsmutter:   | Förnicklad mässing                                                                                                                                             |
| Kontaktresistans:     | ≤5 mOhm                                                                                                                                                        |
| Isolationsmotstånd:   | >10 <sup>9</sup> Ohm                                                                                                                                           |
| Temperaturområde:     | -25 °C till +80 °C                                                                                                                                             |

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.  
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.  
Andra längder vid förfrågan.

M12 vinklad hona till öppen ände med LED-indikering

| Art nr                      | Benämning                  | Längd (m) | Kabeltyp | Ledare   | Märkspänning (V) | Märkström (A) | LED-koppling |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|----------|----------|------------------|---------------|--------------|
| M12 hona 3-poligt utförande |                            |           |          |          |                  |               |              |
| 83405095                    | RKWT/LED A<br>4-3-224/2 M  | 2         | PUR      | 3 x 0,34 | 30               | 4             | A            |
| 83405096                    | RKWT/LED A<br>4-3-224/5 M  | 5         | PUR      | 3 x 0,34 | 30               | 4             | A            |
| 83405097                    | RKWT/LED A<br>4-3-224/10 M | 10        | PUR      | 3 x 0,34 | 30               | 4             | A            |
| 83405530                    | RKWT/LED A<br>4-3-06/2 M   | 2         | PVC      | 3 x 0,34 | 30               | 4             | A            |
| 83405531                    | RKWT/LED A<br>4-3-06/5 M   | 5         | PVC      | 3 x 0,34 | 30               | 4             | A            |
| 83405532                    | RKWT/LED A<br>4-3-06/10 M  | 10        | PVC      | 3 x 0,34 | 30               | 4             | A            |
| M12 hona 4-poligt utförande |                            |           |          |          |                  |               |              |
| 83405555                    | RKWT/LED P 4-225/2<br>M    | 2         | PUR      | 4 x 0,34 | 30               | 4             | P            |
| 83405556                    | RKWT/LED P 4-225/5<br>M    | 5         | PUR      | 4 x 0,34 | 30               | 4             | P            |
| 83405557                    | RKWT/LED P<br>4-225/10 M   | 10        | PUR      | 4 x 0,34 | 30               | 4             | P            |
| 83405540                    | RKWT/LED P 4-07/2<br>M     | 2         | PVC      | 4 x 0,25 | 30               | 4             | P            |
| 83405541                    | RKWT/LED P 4-07/5<br>M     | 5         | PVC      | 4 x 0,25 | 30               | 4             | P            |
| 83405543                    | RKWT/LED P 4-07/10<br>M    | 10        | PVC      | 4 x 0,25 | 30               | 4             | P            |