

Induktiv givare Ø 4 mm

Avkänningsområde 0,8 mm

Mycket liten induktiv givare med avkänningsområde 0,8 mm. Skyddsklass IP67. Korrosionsbeständig tack vare rostfritt stålhölje. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Syreresistent



Vattentät

Fördelar

Mycket liten

Senaste uppdatering (11.09.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Induktiv givare Ø 4 mm

Rostfritt stålhölje gör givaren korrosionsbeständig
Version med oljeflexibel PUR-kabel

Produktegenskaper

Sn 0,8 mm
Tillverkad i rostfritt stål
LED-indikering
Ingjuten PUR-kabel eller M8-kontakt
Skyddsklass IP67

Tekniska data

Matningsspänning:	5-36 V DC
Belastning:	Max 200 mA
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C
Hölje:	Rostfritt stål
LED-indikering:	Ja
Egenströmsförbrukning:	< 10 mA
Kopplingshysteres:	>3% - <10%

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

NPN-utgång, brytande funktion eller längre avkänning (Sn = 1,5 mm) vid förfrågan.

Induktiv givare Ø 4 mm

Art nr	Benämning	Utförande	Sn (mm)	Utgång	Funktion	Frekvens (Hz)	Omvandlarlängd (mm)	Förbindelse
83332010	IBDA 0414	Inbyggbar	0,8	PNP	NO	2000	27	Kabel
83332019	IBMD 0414	Inbyggbar	0,8	PNP	NO	2000	40	M8-kontakt, 3-pol