

## M12 rak hane skärmad till öppen ände

RSTS

Robust och driftsäker givarkabel med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Störningssignaler



Vattentät

### Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion  
Standardiserat M12-gränssnitt  
Utrymmesoptimerad konstruktion  
Snabbt och enkelt montage  
Kostnadseffektiv lösning

Senaste uppdatering (20.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## M12 rak hane skärmat till öppen ände

### Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation  
Maskin- och anläggningsteknik  
Automationssystem  
Robotapplikationer  
Fordonsindustri

### Produktegenskaper

PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja  
Vibrationssäker koppling  
Inkluderar märkningshållare  
Silikonfri  
Skärmat utförande

### Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)  
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)  
Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)  
AWM 2464/1679 (80 °C / 300 V)

### Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	<5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 <sup>9</sup> Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.  
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.  
Andra längder vid förfrågan.

**M12 rak hane skärmad till öppen ände**

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane 4-poligt utförande						
83403045	RSTS 4-288/2 M	2	PUR	4 x 0,34	250	4
83403046	RSTS 4-288/5 M	5	PUR	4 x 0,34	250	4
83402650	RSTS 4-288/10 M	10	PUR	4 x 0,34	250	4
83403043	RSTS 4-182/2 M	2	PVC	4 x 0,25	250	4
83407189	RSTS 4-182/5 M	5	PVC	4 x 0,25	250	4
83403042	RSTS 4-182/10 M	10	PVC	4 x 0,25	250	4
M12 hane 5-poligt utförande						
83407195	RSTS 5-298/2 M	2	PUR	5 x 0,34	60	4
83407196	RSTS 5-298/5 M	5	PUR	5 x 0,34	60	4
83403527	RSTS 5-298/10 M	10	PUR	5 x 0,34	60	4
83407190	RSTS 5-183/2 M	2	PVC	5 x 0,34	60	4
83407193	RSTS 5-183/5 M	5	PVC	5 x 0,34	60	4
83407194	RSTS 5-183/10 M	10	PVC	5 x 0,34	60	4
M12 hane 8-poligt utförande						
83407205	RSTS 8-299/2 M	2	PUR	8 x 0,25	30	2
83407207	RSTS 8-299/5 M	5	PUR	8 x 0,25	30	2
83407209	RSTS 8-299/10 M	10	PUR	8 x 0,25	30	2
83402651	RSTS 8-184/2 M	2	PVC	8 x 0,25	30	2
83402652	RSTS 8-184/5 M	5	PVC	8 x 0,25	30	2
83402653	RSTS 8-184/10 M	10	PVC	8 x 0,25	30	2

Senaste uppdatering (20.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03\_16