

Induktiv givare - NAMUR givare M8 DIN 19234

Avkänningsavstånd 1,5-2 mm

Induktiv NAMUR-givare för Ex-miljö/ATEX med 2 m ingjuten blå PVC-kabel. Snabb reaktionstid, klarar 5000 Hz. Skyddsklass IP67. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Vattentät

Fördelar

Givare för Ex-miljö/ATEX

Snabb reaktionstid, klarar 5000Hz

Produktegenskaper

NAMUR-givare enligt DIN 19234

Sn 1,5/2 mm

Kort hus

Ingjuten kabel 2 m

Skyddsklass IP67

Tekniska data

Anslutning:

Ingjuten blå PVC-kabel l=2 m

Senaste uppdatering (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Induktiv givare - NAMUR givare M8 DIN 19234

Matningsspänning:	7,7-9 V DC
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25 °C till +70 °C
Förbrukning påverkad:	< 0,8 mA
Förbrukning opåverkad:	< 2,5 mA
Hölje:	Förnicklad mässing

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Induktiv givare - NAMUR givare M8 DIN 19234

Art nr	Benämning	Utförande	Sn (mm)	Utgång	Frekvens (Hz)	Omvandlarlängd (mm)	Gänglängd mm
Induktiv givare NAMUR M8 med 2 m blå PVC-kabel							
83333810	ICAA 0808	Inbyggbar	1,5	NAMUR	5000	25	25
83333811	INAA 0808	Ej inbyggbar	2	NAMUR	5000	27	25