



M12 kabelkontakt: Rak hona - D-kod

Upp till 60 V & 4 A, utrymmesoptimerad konstruktion. Lämplig för industriautomation. 4-polig, D-kodad anslutning.



1 = yellow
2 = white
3 = orange
4 = blue



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Spårbundet



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Störningssignaler



Vattentät

Fördelar

Optimalt ström- & spännings-/storleksförhållande
Utrymmesoptimerad konstruktion

Användningsområden

Industriautomation
Robotapplikationer
Maskin- och anläggningsteknik
Tåg och andra rälsbundna fordon

Produktegenskaper

Senaste uppdatering (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar <http://se.lappgroup.com>
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 kabelkontakt: Rak hona - D-kod

Enligt IEC 61076-2-101

*) IEC 61373, DIN EN 5467, DIN EN 45545-2, DIN 5510 baserad på en 5015

EMC-godkänd

Snabbkoppling via fjäderkläms teknologi

Tekniska data

Märkspänning:	Max 60 V
Märkström:	Max 4 A
Skyddsklass:	IP65/IP67
Kodning:	D-kod
Material kontaktkåpa:	Förnicklad mässing
Material insats:	PBT
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	$\leq 5\text{m}\Omega$
Isolationsmotstånd:	$\geq 10^9\Omega$
Temperaturområde:	-40 °C till +90 °C

Observera

* Godkänd för tågapplikationer

M12 kabelkontakt: Rak hona - D-kod

Art nr	Benämning	Poltal	Ledararea (mm ²)	Max YD	Märkspänning (V)	Märkström (A)
83407910	0986 EFC 105	4D	0,14 - 0,50	4,0 - 9,0	60	4
Kabeldon med fjäderklämslutning						
83406705	0986 EFC 107*	4D	0,14 - 0,50	4,0 - 9,0	60	4

M12 kabelkontakt: Rak hona - D-kod

