

M8 rak hona till öppen ände

RKMV

Robust och driftsäker givarkabel M8 med utrymmesoptimerad konstruktion samt snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Maximalt skydd mot vibrationer



Monteringstid



Utrymmeskrav



Släpkedja



Robust



Vattentät

Fördelar

Robust och driftsäker konstruktion

Standardiserat M8-gränssnitt

Utrymmesoptimerad konstruktion

Snabbt och enkelt montage

Kostnadseffektiv lösning

Senaste uppdatering (18.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

M8 rak hona till öppen ände

Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation
Maskin- och anläggningsteknik
Automationssystem
Robotapplikationer
Fordonsindustri

Produktegenskaper

3-, 4-, 5- och 8-poligt utförande
PUR- alternativt PVC-kabel lämplig för släpkedja
Vibrationssäker koppling
Inkluderar märkningshållare
Silikonfri

Design/Utförande

Kabeltyp: Li9YH-11YH - Oljebeständig, halogenfri PUR (svart)
AWM 20549/10493 (80 °C / 300 V)
Kabeltyp: LiYY - PVC (orange)
AWM 2464/1679

Tekniska data

Skyddsklass:	IP67
Kodning:	A
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	TPU
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5 mOhm
Isolationsmotstånd:	>10 ⁹ Ohm
Temperaturområde:	-25 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Andra längder vid förfrågan.

M8 rak hona till öppen ände

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M8 hona 3-poligt utförande						
83405085	RKMV 3-224/2 M	2	PUR	3 x 0,34	60	4
83405086	RKMV 3-224/5 M	5	PUR	3 x 0,34	60	4
83405087	RKMV 3-224/10 M	10	PUR	3 x 0,34	60	4
83405652	RKMV 3-224/15 M	15	PUR	3 x 0,34	60	4
83405653	RKMV 3-224/20 M	20	PUR	3 x 0,34	60	4
83401652	RKMV 3-224/25 M	25	PUR	3 x 0,34	60	4
83405140	RKMV 3-06/2 M	2	PVC	3 x 0,34	60	4
83405141	RKMV 3-06/5 M	5	PVC	3 x 0,34	60	4
83405137	RKMV 3-06/10 M	10	PVC	3 x 0,34	60	4
M8 hona 4-poligt utförande						
83405655	RKMV 4-225/2 M	2	PUR	4 x 0,34	30	4
83405656	RKMV 4-225/5 M	5	PUR	4 x 0,34	30	4
83405143	RKMV 4-225/10 M	10	PUR	4 x 0,34	30	4
83401655	RKMV 4-225/15 M	15	PUR	4 x 0,34	30	4
83401656	RKMV 4-225/20 M	20	PUR	4 x 0,34	30	4
83401657	RKMV 4-225/25 M	25	PUR	4 x 0,34	30	4
83405640	RKMV 4-07/2 M	2	PVC	4 x 0,25	30	4
83405641	RKMV 4-07/5 M	5	PVC	4 x 0,25	30	4
83405642	RKMV 4-07/10 M	10	PVC	4 x 0,25	30	4
M8 hona 8-poligt utförande						
83405118	RKMV 8-354/2 M	2	PUR	8 x 0,14	30	1
83405119	RKMV 8-354/5 M	5	PUR	8 x 0,14	30	1
M8 hona 5-poligt utförande, B-kod						
83405885	RKMV 5-293/2 M	2	PUR	5 x 0,34	30	4
83405886	RKMV 5-293/5 M	5	PUR	5 x 0,34	30	4
83405887	RKMV 5-293/10 M	10	PUR	5 x 0,34	30	4
83405888	RKMV 5-293/15 M	15	PUR	5 x 0,34	30	4
83405889	RKMV 5-671/2 M	2	PVC	5 x 0,34	30	4
83405890	RKMV 5-671/5 M	5	PVC	5 x 0,34	30	4
83405891	RKMV 5-671/10 M	10	PVC	5 x 0,34	30	4
83405892	RKMV 5-671/15 M	15	PVC	5 x 0,34	30	4

Senaste uppdatering (18.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16