

## M12 rak hona

RKC, RKCQ

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer. Kostnadseffektiv lösning, snabbt och enkelt montage. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Oljeresistent



Utrymmeskrav



Vattentät

### Fördelar

Liten och utrymmesoptimerad givarkontakt för fältinstallationer  
Enkelt att tillverka egna givarkablar i önskad längd  
Standardiserat M12-gränssnitt  
Kostnadseffektiv lösning  
Snabbt och enkelt montage utan speciella verktyg

### Användningsområden

Process-, maskin och industriautomation  
Maskin- och anläggningsteknik  
Automationssystem  
Robotapplikationer  
Fordonsindustri

Senaste uppdatering (18.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02\_03.16

## M12 rak hona

### Produktegenskaper

Snabbkoppling via fjäderklämt teknologi  
3-, 4-, 5- och 8-poligt utförande  
Vibrationssäker koppling  
Skruvanslutning

### Tekniska data

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Skyddsklass:          | IP67                     |
| Kodning:              | A                        |
| Material kontaktkåpa: | PBT                      |
| Material insats:      | PBT                      |
| Material låsmutter:   | Förnicklad mässing       |
| Kontaktmotstånd:      | $\leq 5 \text{ m}\Omega$ |
| Isolationsmotstånd:   | $> 10^9 \text{ }\Omega$  |
| Temperaturområde:     | -25°C till +90°C         |

### Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

\*Ej UL-godkänd

M12 rak hona

| Art nr                                | Benämning   | Poltal | Ledararea (mm²) | Max YD        | Märkspänning (V) | Märkström (A) |
|---------------------------------------|-------------|--------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| Givarkontakt med skruvanslutning      |             |        |                 |               |                  |               |
| 83404562                              | RKC 4/3/7   | 3      | 0,25 - 0,75     | 3,0 - 6,5     | 240              | 4             |
| 83404563                              | RKC 4/3/9   | 3      | 0,25 - 0,75     | 4,0 - 8,0     | 240              | 4             |
| 83405004                              | RKC 4/7     | 4      | 0,25 - 0,75     | 3,0 - 6,5     | 240              | 4             |
| 83405006                              | RKC 4/9     | 4      | 0,25 - 0,75     | 4,0 - 8,0     | 240              | 4             |
| 83404564                              | RKC 4/DUO * | 4      | 0,25 - 0,75     | 2 x 3,0 - 5,0 | 240              | 4             |
| 83405005                              | RKC 5/7     | 5      | 0,25 - 0,75     | 3,0 - 6,5     | 60               | 4             |
| 83405007                              | RKC 5/9     | 5      | 0,25 - 0,75     | 4,0 - 8,0     | 60               | 4             |
| 83404565                              | RKC 5/DUO * | 5      | 0,25 - 0,75     | 2 x 3,0 - 5,0 | 60               | 4             |
| 83405232                              | RKC 8/9 *   | 8      | 0,25 - 0,50     | 4,0 - 8,0     | 30               | 2             |
| 83404566                              | RKC 8/DUO * | 8      | 0,25 - 0,50     | 2 x 3,0 - 5,0 | 30               | 2             |
| Givarkontakt med fjäderklämanslutning |             |        |                 |               |                  |               |
| 83400147                              | RKCQ 4/7 *  | 4      | 0,14 - 0,50     | 3,0 - 6,5     | 240              | 4             |
| 83400148                              | RKCQ 4/9 *  | 4      | 0,14 - 0,50     | 4,0 - 8,0     | 240              | 4             |

Senaste uppdatering (18.04.2024)  
©2024 Lapp Group - all rights reserved.  
Produktsvar http://se.lappgroup.com  
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.  
PN 0456 / 02\_03\_16