


Induktiv givare M5

Avkänningsområde 0,8 mm

Mycket liten induktiv givare med avkänningsområde 0,8 mm. Skyddsklass IP67. Korrosionsbeständig tack vare rostfritt stålhölje. Beställ direkt i vår webshop!



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Livsmedelsindustrin



Olja & Gas



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Korrosionsbeständig



Maximalt skydd mot vibrationer



Oljeresistent



Syreresistent



Vattentät

Fördelar

Mycket liten

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Induktiv givare M5

Rostfritt stålhölje gör givaren korrosionsbeständig
Version med oljeflexibel PUR-kabel

Produktegenskaper

Sn 0,8 mm
Tillverkad i rostfritt stål
LED-indikering
Ingjuten PUR-kabel eller M8-kontakt
Skyddsklass IP67

Tekniska data

Matningsspänning:	5-36 V DC
Belastning:	Max 200 mA
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-25°C till +70°C
Hölje:	Rostfritt stål
LED-indikering:	Ja
Egenströmsförbrukning:	< 10 mA
Kopplingshysteres:	>3% - <10%

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

NPN-utgång, brytande funktion eller längre avkänning (Sn = 1,5 mm) vid förfrågan.

Induktiv givare M5

Art nr	Benämning	Utförande	Sn (mm)	Utgång	Funktion	Frekvens (Hz)	Omvandlarlängd (mm)	Gänglängd mm	Förbindelse
Induktiv givare M5									
83332012	IBCA 0514	Inbyggbar	0,8	PNP	NO	2000	25	20	Kabel
83332016	IBLD 0514	Inbyggbar	0,8	PNP	NO	2000	40	21	M8-kontakt, 3-pol