
Induktiv givare - För höga temperaturer M30

Avkänningsavstånd 10-15 mm

Induktiv givare M30 med rostfritt stålhölje och värmetålig silikonkabel, konstruerad för extrema temperaturer, -40°C till +180°C.
Beställ direkt i vår webshop!





- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Livsmedelsindustrin
- Olja & Gas
- Lämplig för användning utomhus
- Värmebeständig
- Köldbeständig
- Maximalt skydd mot vibrationer
- Oljeresistent
- Robust
- Temperaturbeständig
- Vattentät

Senaste uppdatering (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Induktiv givare - För höga temperaturer M30

Fördelar
Konstruerade för att kunna arbeta i extrema temperaturer, -40 °C till +180 °C
Rostfritt stålhölje och silikonkabel gör givare lämplig i riktigt tuffa miljöer
Perfekt för applikationer i stål och glasindustri där givaren utsätts för högre temperaturer

Användningsområden
Stålindustri
Glasindustri
Ugnar
Raffinaderier

Tekniska data

Anslutning:	Ingjuten värmetålig silikonkabel l=2m
Märkspänning:	10-30 V DC
Belastning:	Max 120 mA
Skyddsklass:	IP67
Omgivningstemperatur:	-40 °C till +180 °C
Hölje:	Rostfritt stål
Egenströmsförbrukning:	< 15 mA
Kopplingshysteres:	>3% - <15%

Observera
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Senaste uppdatering (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

Induktiv givare - För höga temperaturer M30

Art nr	Benämning	Sn (mm)	Utgång	Funktion	Frekvens (Hz)	Omvandlarlängd (mm)	Gänglängd mm
83332715	IBAC 3014	10	PNP	NO	100	70	60
83332717	INAC 3014	15	PNP	NO	50	82	60

Senaste uppdatering (12.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16