

M12 rak hane till öppen ände - Y-kod

Anslutningskabel för Industriell Ethernet. Rak M12 hane med 360° skärm ansluten till låsmutter. 8-polig, Y-kodad anslutning. (Fast Ethernet, 100 Mbit/S, Cat 5)







Kompletterande automationskomponenter från Lapp

Maskin- och anläggningkonstruktion

Utrymmeskrav

Robust

Störningssignaler

Vattentät

Fördelar

360° skärmning kopplad till låsmutter
Upp till 2 x 6A
Upp till 100 Mbit/s

Användningsområden

Industriautomation
Industriell Ethernet-kommunikation

Produktegenskaper

Flexibel hybridkabel lämplig för temporära böjningar
Enligt DIN EN 61076-2-113

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane till öppen ände - Y-kod

Design/Utförande

Kabeltyp PUR: Oljebeständig, halogenfri PUR (svart), AWM 20233(300V/80°C)

Tekniska data

Märkspänning:	Max 50 V AC/60 V DC
Märkström:	Data: 0,5 A Kraft: 6 A
Skyddsklass:	IP65, IP67, IP69K
Kodning:	Y-kod
Material kontaktkåpa:	TPU
Material insats:	PBT
Material låsmutter:	Förnicklad mässing
Kontaktresistans:	≤5mΩ
Isolationsmotstånd:	$^{>}10^{9}\Omega$
Temperaturområde:	Kabel: -40 till +90°C

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

LAPP

M12 rak hane till öppen ände - Y-kod

Produktinformation

Art nr	Benämning	Längd (m)	Kabeltyp	Ledare	Yttre diameter (mm)	Märkspänning (V)	Märkström (A)
M12 hane 8-poligt utförande							
83408300	RSTS 8Y-922/2 M	2	PUR	4xAWG 26/19 + 4x0,75	8	60	0,5/6
83408301	RSTS 8Y-922/5 M	5	PUR	4xAWG 26/19 + 4x0,75	8	60	0,5/6
83408302	RSTS 8Y-922/10 M	10	PUR	4xAWG 26/19 + 4x0,75	8	60	0,5/6
83408303	RSTS 8Y-922/15 M	15	PUR	4xAWG 26/19 + 4x0,75	8	60	0,5/6
83408304	RSTS 8Y-922/20 M	20	PUR	4xAWG 26/19 + 4x0,75	8	60	0,5/6
83408305	RSTS 8Y-922/25 M	25	PUR	4xAWG 26/19 + 4x0,75	8	60	0,5/6

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

M12 rak hane till öppen ände - Y-kod

Senaste uppdatering (07.09.2023)
©2023 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16