

Flerledarrör

Rund profil

Flerledarrör med ett antal pneumatikslangar med en gemensam mantel som förenklar installationen. Finns i många kombinationer. Beställ direkt i vår webshop!



toppi.fi



God kemisk resistens



Monteringstid

Fördelar

Flerledarrör med ett antal pneumatikslangar med en gemensam mantel
Förenklar installationen eftersom pneumatikslangarna är förpackade
Finns i många kombinationer, material och färger

Användningsområden

Processindustrier

Produktegenskaper

Kundanpassade varianter möjligt
Material väljs utifrån tryck och temperatur
Helt halogenfria varianter finns också

Övrigt

Leveransenhet 500 meter
Andra dimensioner/ material/ kombinationer är möjliga, kontakta oss för information

Tekniska data

Material:	Se artikeltabell nedan och materialvalstabell i bilaga M2
Minsta böjningsradie:	Ca 15 x ytterdiametern
Temperaturområde:	Se trycktabellen i bilaga M2

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter

Senaste uppdatering (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Flerledarrör

inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Flerledarrör

Art nr	Antal rör	Material rör	Rördimension, yttre/inre Ø	Färgtub	Material yttermantel	Yttre Ø (mm)	Mantelfärg
83084000	2	PES	6/4	Svart	PVC	15,4	Svart
83084010	2	PES	6/4	Svart	PVC	15,4	Blå
83084104	7	PES	6/4	Svart	PVC	21,4	Svart
83084106	12	PES	6/4	Svart	PVC	27,7	Svart
83084009	2	PA12	6/4	Svart	PVC	15,4	Blå
83084011	2	PA12	6/4	Blå	PVC	15,4	Blå
83084013	2	PA12	6/4	Svart	PVC	15,4	Svart
83084001	2	PES	6,4/4,3	Svart	PVC	16,2	Svart
83084536	2	PES	8/6	Svart	PVC	19,4	Svart
83084537	2	PES	10/8	Svart	PVC	23,2	Svart
83084103	2	PA12	8/6	Svart	PVC	19,4	Blå
83084516	2	PA12	10/8	Svart	PVC	23,2	Svart