

NHXMH

Halogenfri; för puts, tegel, betong; i miljöer med många människor eller värdefulla tillgångar

NHXMH, halogenfri installationskabel med förbättrade brandegenskaper. Dragning på, i och under puts, inuti murar och i orörlig betong, +70 °C

Info

CPR: Val av artikelnummer på lapp.se > service > CPR

Halogenfritt alternativ till NYM, installationskabel av PVC



Flamhämmande



Halogenfri

Användningsområden

För installation på eller under puts

I tegel och betong, med undantag av i vibrerad eller pressad betong

I torra, fuktiga eller våta utrymmen

För byggnader eller industrianläggningar med många människor eller värdefulla tillgångar

Produktegenskaper

På grund av användningen av halogenfria material bildas det avsevärt mindre mängder av giftiga toxiner och furaner i händelse av brand

Minimerar skador på byggnader och utrustning som orsakas av rök med syrainnehåll som produceras vid förbränning

Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Brandspridningsklassad enligt IEC 60332-3-24

Standarder/Godkännanden

VDE 0250 del 214

Design

Senaste uppdatering (20.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

NHXMH

Ledare av blank koppartråd
Ledarisolering: PE
Runt ledarna ligger en fyllnadsmassa
Ytermantel: halogenfri polymer

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000043 ETIM 5.0 klassificering: Installationskabel
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000043 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Installationsledning
Ledaridentifikation:	Upp till 5 ledare: färgkod enligt VDE 0293-308, se bilaga T9 Från 6 ledare: svart med vita siffror
Ledaruppbyggnad:	Enkelledare eller mångledare
Minsta böjningsradie:	Fast: 4 x kabeldiametern
Märkspänning:	U_0/U : 300/500 V
Provspänning:	2000 V
Skyddsledare:	G = med grön gul skyddsledare X = utan skyddsledare
Temperaturområde:	Maximal ledartemperatur: +70 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma

Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

Icke LAPP-produkt

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

NHXMH

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
16020003	3 G 1,5	8.5	43	120
16020013	4 G 1,5	9.3	58	145
16020023	5 G 1,5	10	72	170
1602003	7 G 1,5	10.8	101	210
16020103	3 G 2,5	9.4	72	160
16020123	5 G 2,5	11	120	230