

UNITRONIC® BUS CC

CC-länk busskabel för fast dragning - UL-certifierad

CC-länk för effektiv, integrerad fabriks- och processautomatisering. UV-resistent, flamhämmande. Temperaturområde från -40 °C till +70 °C

Info

Lapp Kabel är medlem i användarorganisationen CC-Link Partner Association (CLPA), Japan.



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Fördelar

CC-Link®-systemet utvecklades av Mitsubishi Electric Automation, Japan.
Denna CC-Link®-busskabel har klarat CC-Link®s testkrav.

Användningsområden

CC-Link® (Control & Communication Link) = fältbussystem för både styrning och informationsdata för effektiv, integrerad fabriks- och processautomatisering.
Fast installation av CC-Link®-nätverket

Produktegenskaper

Överföringshastighet i förhållande till avstånd
156 kbit/s 1.200 m
625 kbit/s 900 m

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS CC

2,5 Mbit/s 400 m

5,0 Mbit/s 160 m

10 Mbit/s 100 m

Brandspridningstestad enligt CSA FT4; UL Vertical-Tray Flame Test

SUN RES enligt UL 1581

Standarder/Godkännanden

CM UL/CSA certification 75°C or PLTC Sun Res

Design

Blanka koppartrådar

Ledarisolering: PE

Gemensam skärmfläta av förtent koppartråd

Ytermantel: PVC, röd (RAL 3000)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000830

ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar

Klassificering ETIM 6:

ETIM 6.0 Class-ID: EC000830

ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel

Högsta spänning (peak):

300 V

Ledarmotstånd:

11 Ohm/305 m vid 20°C

Minsta böjningsradie:

Fast: 5 x kabeldiametern

Flexibel: 8 x kabeldiametern

Provspänning:

2000 V

Impedans:

110 Ohm vid 1 MHz

Temperaturområde:

-40°C till +70°C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

CC-Link® är ett registrerat varumärke som tillhör CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UNITRONIC® BUS CC

Art nr	Benämning	Antal ledare och AWG per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
UNITRONIC® BUS CC					
2170360	UNITRONIC® BUS CC	3 x 1 x AWG20	7,7	38,8	76,6