
UNITRONIC® BUS HEAT 6722

CAN-busskablar för nyttofordon

CAN Bus-ledning för användning i nyttofordon med höga krav, som förhöjda temperaturer, beständighet mot UV-strålning, drivmedel med mera.

Info
Design enligt ISO 6722
Testad enligt ECE-R 118.01





- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- e-Mobility
- Lämplig för användning utomhus
- God kemisk resistens
- Flamhämmande
- Halogenfri
- Utrymmeskrav
- Temperaturbeständig
- UV-beständig

Senaste uppdatering (23.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS HEAT 6722

Fördelar
Star-quad stranding, thus less space requirement and weight
Utökat temperaturområde
God beständighet mot olja, bensin, syror och baser

Användningsområden
Lämplig för anslutning av t.ex. kamerasystem, underhållning / information för passagerare, biljettsystem
För fast, vid behov flexibel och skyddad dragning inuti nyttofordon

Produktegenskaper
Halogenfri yttermantel
Maximal bithastighet: 1 Mbit/s för 40 m
segmentslängd
temperaturklass B baserat på ISO 6722-1
ISO 11898 ger rekommendationer för segmentslängd, kabelarea och överföringshastighet
Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden
Standardiserad internationellt i ISO 11898

Design
Ledare av flertrådig blank koppar
PUR yttermantel
Färg: svart
UV-beständig, (färgen kan dock ändras med tiden)
Skärmfläta av förtenta koppartrådar

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Driftkapacitans:	40 nF/km (800 Hz)
Högsta spänning (peak):	250 V (ej för starkström)
Ledarmotstånd:	(slinga): max 159,8 Ohm/km
Minsta böjningsradie:	Flexing: 15 x outer diameter
Provspänning:	Ledare/Ledare: 1500 V rms
Impedans:	120 Ohm
Temperaturområde:	Fast: -40 °C till +105 °C Sporadisk böjning: -30 °C till +105 °C

Observera
Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

Senaste uppdatering (23.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS HEAT 6722

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (23.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS HEAT 6722

Art nr	Benämning	Antal ledare och mm^2 per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparvikt [kg/km]	Vikt [kg/km]
2170385	UNITRONIC® BUS HEAT 6722	1 x 4 x 0,25	6,45	26	46
2170386	UNITRONIC® BUS HEAT 6722	1 x 4 x 0,34	7,54	33	61
2170387	UNITRONIC® BUS HEAT 6722	1 x 4 x 0,5	8,36	41	70
2170388	UNITRONIC® BUS HEAT 6722	1 x 4 x 0,75	9,79	59	95

Senaste uppdatering (23.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16