

TRAXLINE CAN-BUS 700 C

Skärmad, PUR-mantlad CAN-BUS-kabel för släpkedjor

Skärmad, PUR-mantlad CAN-BUS-kabel för släpkedjor och rörliga maskindelar. Halogenfri för hög säkerhet. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning

Högflexibel och mekaniskt stark

Uv- och oljebeständig, brandspridningsklassad



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Halogenfri



Köldbeständig



Mekanisk resistens



Oljeresistent



Släpkedja



Störningssignaler

Senaste uppdatering (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

TRAXLINE CAN-BUS 700 C



UV-beständig

Fördelar

Högflexibel CAN-BUS-kabel för installation i släpkedjor
Halogenfri för hög säkerhet för människor och utrustning
UL AWM-godkänd för export till USA
Mekaniskt stark

Användningsområden

I släpkedjor eller mellan rörliga maskindelar
CAN-BUS kommunikation
Anslutning av sensorer
Datasignaler

Produktegenskaper

Åklängder upp till 200 m, klarar upp till 7 miljoner cykler.
Högflexibel
Oljebeständig
UV-beständig
Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

UL AWM-godkänd

Design/Utförande

Ledare av extra fintrådig blank koppar
Ledarisation av specialblandning på TPM-bas
Innermantel av specialblandning på TPM-bas
Skärmläta av förtent koppar
Ytermantel av specialblandning på PUR-bas, svart

Tekniska data

Drifttoppspänning:	300/300 V (VDE), 300 V (UL)
Minsta böjningsradie:	10 x kabel diameter (-30 °C till +70 °C), 7,5 x kabel diameter (-5 °C till +70 °C)
Temperaturområde:	-20 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TRAXLINE CAN-BUS 700 C

Art nr	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530158	1 x 2 x 0,5	8	33	85
83530159	2 x 2 x 0,5	8,4	44	95