

UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

CC-länk busskabel för mycket flexibel användning - UL-certifierad

CC-länk för effektiv, integrerad fabriks- och processautomatisering. UV-resistent, flamhämmande. AWM-stil 300V. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C

Info

Lapp Kabel är medlem i användarorganisationen CC-Link Partner Association (CLPA), Japan.



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Halogenfri



Oljeresistent



Släpkedja

Fördelar

CC-Link®-systemet utvecklades av Mitsubishi Electric Automation, Japan.

Användningsområden

CC-Link® (Control & Communication Link) = fältbussystem för både styrning och informationsdata för effektiv, integrerad fabriks- och processautomatisering.

För mycket flexibel användning (släpkedjor, frekvent rörliga maskindelar)

Produktegenskaper

Överföringshastighet i förhållande till avstånd

156 kbit/s 1.200 m

Senaste uppdatering (20.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

625 kbit/s 900 m
2,5 Mbit/s 400 m
5,0 Mbit/s 160 m
10 Mbit/s 100 m
Halogenfri
Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

AWM 20233 80 °C 300V

Design

Blanka koppartrådar
Ledarisolering: PE
Innermantel: FRNC
Gemensam skärmfläta av förtent koppartråd
Ytermantel: PUR, röd (RAL 3000)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Certifikat:	UL AWM Style 20233
Högsta spänning (peak):	300 V
Ledarmotstånd:	11 Ohm/305 m vid 20 °C
Minsta böjningsradie:	Fast: 4 x kabeldiametern Rörlig: 10 x yttre diameter
Provspänning:	2000 V
Impedans:	110 Ohm vid 1 MHz
Temperaturområde:	-40 °C till +80 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

CC-Link® är ett registrerat varumärke som tillhör CC-Link Partner Association, Japan (CLPA)

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC

Art nr	Benämning	Antal ledare och AWG per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
2170370	UNITRONIC® BUS CC FD P FRNC	3 x 1 x AWG20	8,5	39,9	84