

UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK

UV-beständig PROFIBUS-ledning för dragning utomhus

Buskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Fast Connect-system (FC), UV- och väder-resistent. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C

LAPP KABEL STUTTGART UNITRONIC® BUS PB Y 7-W SUN RES



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Olja & Gas



Solenergi



Lämplig för användning utomhus



UV-beständig

Fördelar

Fast Connect-design (FC)

7-W: 7-trådig, t.ex. för applikationer där vibrationer förekommer

Kabeln kan användas till PROFIBUS-DP såväl som till PROFIBUS-FMS och FIP

Användningsområden

PROFIBUS (enligt DIN 19245 och EN 50170, t.ex. för SIEMENS SIMATIC® NET, passar även till FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Produktegenskaper

UV-beständig och väderresistent

Resistent mot syror, baser och vissa oljor vid rumstemperatur

Senaste uppdatering (19.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK

Design

Ledare av fintrådig, 7-trådig, blank koppar

Ledarisolering: Foam Skin (O2YS)

Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie

Ytermantel: PVC, svart RAL (9005)

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Driftkapacitans:	(800 Hz): max 30 nF/km
Högsta spänning (peak):	(ej för starkström) 250 V
Minsta böjningsradie:	Fast: 8 x kabeldiametern Flexing: 15 x outer diameter
Provspänning:	Ledare/Ledare: 1500 V rms Ledare/Skärm: 1500 V
Impedans:	150 ± 15 Ohm
Temperaturområde:	Flexibel: -10 °C till +70 °C Fast: -40 °C till +80 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma

Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

SIMATIC® är ett registrerat varumärke som tillhör Siemens AG. FIP är ett registrerat varumärke som tillhör World FIP

Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK

Art nr	E-nummer	Benämning	Antal par och diameter per ledare (mm)	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
2170310	4957110	UNITRONIC® BUS PB Y 7-W FC BK	1 x 2 x 0.64	7,8	30,1	80