UNITRONIC® BUS PB Yv

PROFIBUS-ledning med förstärkt yttermantel i PVC för användning utomhus och dragning under jord

Busskabel för PROFIBUS-DP, -FMS och FIP. Robust, UV- och väder-resistent. Temperaturområde från -40 °C till +80 °C





- Kompletterande automationskomponenter från Lapp
- Maskin- och anläggningkonstruktion
- Olja & Gas
- Solenergi
- Lämplig för användning utomhus
- Mekanisk resistens
- UV-beständig

Fördelar

Robust, UV-beständig och väderresistent
Kabeln kan användas till PROFIBUS-DP såväl som till PROFIBUS-FMS och FIP

Användningsområden

PROFIBUS (enligt DIN 19245 och EN 50170, t.ex. för SIEMENS SIMATIC® NET, passar även till FIP - Factory Instrumentation Protocol).

Produktegenskaper

Förstärkt yttermantel av PVC

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB Yv

Design

Ledare av solid blank koppartråd
Skummad mantel - ledarisolering (O2YS)
Gemensam skärm av kopparfläta och plastlaminerad aluminiumfolie
Yttermantel: förstärkt PVC, svart

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Driftkapacitans:	(800 Hz): max 30 nF/km
Högsta spänning (peak):	(ej för starkström) 250 V
Minsta böjningsradie:	Fast dragning: en gång 75 mm Fast: 150 mm
Provspänning:	Ledare/Ledare: 1500 V rms Ledare/Skärm: 1500 V
Impedans:	150 ± 15 Ohm
Temperaturområde:	Flexibel: -5 °C till +50 °C Fast: -40 °C till +80 °C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.
Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.
Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma
Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).
SIMATIC® är ett registrerat varumärke som tillhör Siemens AG. FIP är ett registrerat varumärke som tillhör World FIP
Lapp Kabel är medlem i PROFIBUS User Organisation (PNO)
Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS PB Yv

Art nr	E-nummer	Benämning	Antal par och diameter per ledare (mm)	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
Lämplig för utomhusbruk och även direkt i mark						
2170223	4956790	UNITRONIC® BUS PB Yv	1 x 2 x 0.64	9,4	30,1	106

Senaste uppdatering (07.03.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Produktansvar http://se.lappgroup.com
Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.
PN 0456 / 02_03.16