

TRAXLINE USB S/L 700 C

Dubbelskärmad, högfölexibel USB-kabel med PUR-mantel för släpkedjor

Högfölexibel skärmad USB-kabel för installation i släpkedjor, mellan rörliga maskindelar och i USB-applikationer. Dubbla EMC-skärmningar. Beställ direkt.

Info

Åklängder upp till 10 m, klarar upp till 7 miljoner cykler

Halogenfri, oljebeständig, UV-beständig och UL-AWM-godkänd

Brandspridningsklassad, klarar extremt stora belastningar



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



God kemisk resistens



Flamhämmande



Halogenfri



Oljeresistent



Släpkedja



Störningssignaler

TRAXLINE USB S/L 700 C



UV-beständig

Fördelar

Högflexibel skärmad USB-kabel för installation i släpkedjor
Klarar extremt stora belastningar
Dubbla EMC-skärmningar
UL-AWM-godkänd för export till USA

Användningsområden

I släpkedjor mellan rörliga maskindelar
USB-applikationer
Datasignaler

Produktegenskaper

Åklängder upp till 10 m, samt klarar upp till 7 miljoner cykler
Halogenfri
Oljebeständig
UV-beständig
Brandspridningsklassad

Standarder/Godkännanden

UL-AWM-godkänd

Design/Utförande

Ledare av extra fintrådig blank koppar
Ledarisolation av specialblandning på PP/TPE-bas
Ledare partvinnade med kort slaglängd
Aluminiumfolie med förtent biledare och skärmfläta av förtent koppar
Ytermantel av specialblandning på PUR-bas, violett

Tekniska data

Drifttoppspänning:	300 V (VDE), 300 V (UL)
Minsta böjningsradie:	10 x kabeldiametern
Isolationsmotstånd:	>10 MOhm x km
Temperaturområde:	-10°C till +70°C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.

Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

TRAXLINE USB S/L 700 C

Art nr	Antal par och AWG per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparindex (kg/km)	Vikt (kg/km)
83530164	1 x 2 x 28 + 1 x 2 x 20	5,2	30	45
83530420	1 x 2 x 24 + 1 x 2 x 20	6	34	56

Senaste uppdatering (27.03.2025)

©2025 Lapp Group - all rights reserved.

Produktsvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16