

UNITRONIC® BUS HEAT 6722

CAN-busskablar för nyttofordon

CAN Bus-ledning för användning i nyttofordon med höga krav, som förhöjda temperaturer, beständighet mot UV-strålning, drivmedel med mera.

Info

Design enligt ISO 6722

Testad enligt ECE-R 118.01



CANopen



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



e-Mobility



Lämplig för användning utomhus



God kemisk resistens



Flamhämmande



Halogenfri



Utrymmeskrav



Temperaturbeständig



UV-beständig

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS HEAT 6722

Fördelar

Star-quad stranding, thus less space requirement and weight
Utökat temperaturområde
God beständighet mot olja, bensin, syror och baser

Användningsområden

Lämplig för anslutning av t.ex. kamerasystem, underhållning / information för passagerare, biljettsystem
För fast, vid behov flexibel och skyddad dragning inuti nyttofordon

Produktegenskaper

Halogenfri yttermantel
Maximal bithastighet: 1 Mbit/s för 40 m
segmentlängd
temperaturklass B baserat på ISO 6722-1
ISO 11898 ger rekommendationer för segmentlängd, kabelarea och överföringshastighet
Brandspridningsklass enligt IEC 60332-1-2

Standarder/Godkännanden

Standardiserad internationellt i ISO 11898

Design

Ledare av flertrådig blank koppar
PUR yttermantel
Färg: svart
UV-beständig, (färgen kan dock ändras med tiden)
Skärmfläta av förtenta koppartrådar

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000830 ETIM 5.0 klass-beskrivning: Datakablar
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000830 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Datakabel
Driftkapacitans:	40 nF/km (800 Hz)
Högsta spänning (peak):	250 V (ej för starkström)
Ledarmotstånd:	(slinga): max 159,8 Ohm/km
Minsta böjningsradie:	Flexing: 15 x outer diameter
Provspänning:	Ledare/Ledare: 1500 V rms
Impedans:	120 Ohm
Temperaturområde:	Fast: -40°C till +105°C Sporadisk böjning: -30°C till +105°C

Observera

Om inget annat anges är visade produktvärden nominella värden. Detaljerade värden (t.ex. toleranser) finns tillgängliga vid förfrågan.

Kopparbas: EUR 150/100 kg. Se lapp.se/service för definition och beräkning av kopparpris.

Se våra standardlängder på: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths

Förpackningsstorlek: spole ≤ 30 kg eller ≤ 250 m, annars trumma

Ange önskad förpackningstyp (t.ex. 1 x 500 trumma eller 5 x 100 m spolar).

Senaste uppdatering (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

UNITRONIC® BUS HEAT 6722

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser, exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas i kassan efter inloggning. Detaljerad information om det totala priset inklusive fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas i kassan under Prisinformation.

UNITRONIC® BUS HEAT 6722

Art nr	Benämning	Antal ledare och mm ² per ledare	Yttre diameter (mm)	Kopparvikt [kg/km]	Vikt [kg/km]
2170385	UNITRONIC® BUS HEAT 6722	1 x 4 x 0,25	6,45	26	46
2170386	UNITRONIC® BUS HEAT 6722	1 x 4 x 0,34	7,54	33	61
2170387	UNITRONIC® BUS HEAT 6722	1 x 4 x 0,5	8,36	41	70
2170388	UNITRONIC® BUS HEAT 6722	1 x 4 x 0,75	9,79	59	95