

Parskärmad datakabel AWG 24

Mångledare i PVC, lågkapacitiv

Datakabel med mångledare i PVC, lågkapacitiv. Lämplig för EIA RS-422-installationer. För extra EMC-känsliga miljöer. Se teknisk data och beställ i vår webshop.

Info

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar

Partvinnad och parskärmad skärmad datakabel

UL-godkänd för export till Nordamerika



Kompletterande automationskomponenter från Lapp



Maskin- och anläggningkonstruktion



Flamhämmande



Störningssignaler

Fördelar

Partvinnad och parskärmad skärmad datakabel

För extra EMC-känsliga miljöer

UL-godkänd för export till Nordamerika

Användningsområden

För fast installation i och mellan kontroll-, övervaknings- och elektronikutrustningar

Lämplig för EIA RS-422-installationer

Standarder/Godkännanden

UL-listed CMG

Senaste uppdatering (27.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

Parskärmad datakabel AWG 24

UL/CSA AWM style 2493
Brandspridningsklass FT-4

Design/Utförande

Ledare av fintrådig förtent koppar
Ledarisolation av skummad Polyolefin. Ledarna parvis tvinnade
Al-folie över varje par med förtent biledare
Ytermantel av PVC, grå
Färgkod enligt Chart 3 i bilaga M1

Tekniska data

Kapacitans:	Ledare/ledare: 41 pF/m Ledare/skärm: 76,1 pF/m
Drifttoppspänning:	150 V
Impedans:	100 Ohm
Färg:	För färgkodstabell se bilaga M1
Temperaturområde:	-20 °C till +80 °C

Observera

Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

Parskärmad datakabel AWG 24

Art nr	Ref nr	Antal par och AWG per ledare	Färgkod (ECI)	Yttre diameter (mm)	Vikt (kg/km)
Datakabel med UL/CSA godkännande					
83067763	9729	2 x 2 x 24	3	5,79	40
83067764	9730	3 x 2 x 24	3	6,17	50
83067762	9728	4 x 2 x 24	3	6,81	63